

## Langlebige Reinraum-Isolierhandschuhe, die eine strapazierfähige chemische Beständigkeit gewährleisten

Anschlussgröße: 254mm/10"

Dicke: 0,6mm/24 mil

- **Spezialisierte Verteidigungen:** Der AlphaTec™ CSM Isolator Handschuh 85-303 ist hochbeständig gegen eine Vielzahl von konzentrierten Säuren und Laugen
- **Erhöhter Komfort:** Diese CSM-Handschuhe sind aus weichem, flexiblem Material gefertigt und daher leicht zu handhaben.
- **Verlängerte Lebensdauer der Handschuhe:** Der AlphaTec™ CSM Isolator Glove 85-303 altert auch bei längerer Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon nicht schnell.
- **Geringeres Kontaminationsrisiko:** Da diese Sicherheitshandschuhe weiß sind, ist eine Kontamination leichter zu erkennen.



### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Strapazierfähige CSM-Zusammensetzung:** Schützt vor konzentrierten Säuren/Basen
- **Flexibles Material:** Für erhöhte Benutzerfreundlichkeit und Komfort
- **Langlebiges Design:** Gute Beständigkeit gegen Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                 | 85-303                                                                                                                       |
| Farbe                                         | Weiß                                                                                                                         |
| Gestalten                                     | Beidseitig tragbar                                                                                                           |
| Externe Handschuhoberfläche                   | Glatt                                                                                                                        |
| Manschette                                    | Rollrand                                                                                                                     |
| Aufbewahrung                                  | An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren. |
| Verfügbare Größen                             | 11, 9.5                                                                                                                      |
| Betriebstemperaturbereich                     | From -20°C to 120°C                                                                                                          |
| Haltbarkeit                                   | 3 years                                                                                                                      |
| Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika | Nein                                                                                                                         |
| Normen                                        | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA                  |
| Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)     | 1.5 AQL                                                                                                                      |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger            | <ul style="list-style-type: none"><li>Keine</li></ul>                                                                        |

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|               | Typische Werte | Testverfahren |
|---------------|----------------|---------------|
| Länge (mm/in) | 800 / 32       | EN ISO 21420  |
| Port-Größe    | 254mm/10"      |               |
|               |                |               |

### SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

| Risiko                      | Leistungsstufe |
|-----------------------------|----------------|
| Abriebfestigkeit            | Level 3        |
| Schnittfestigkeit (Klingen) | Level 1        |
| Weiterreißfestigkeit        | Level 0        |
| Durchstichfestigkeit        | Level 1        |
| ISO 13997 Cut Resistance    | Level A        |

### BESTELLINFORMATIONEN

|        | PORT SIZE             | 10"/254mm | 10"/254mm |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|
|        | GRÖSSE                | 9.5       | 11        |
| 85-303 | NACHBESTELLUNGSNUMMER | 85303095  | 85303110  |

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363-8340

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### GB

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

### Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

CE 0493

