

EPDM RABS/Isolator-Handschuhe, hergestellt aus hochwertigem, FDA-zugelassenem Material, für weniger Handschuhwechsel

Anschlussgröße: 254mm/10"

Dicke: 0,6mm/24 mil

- **Optimierte Haltbarkeit:** Der AlphaTec® EPDM-Isolierhandschuh 85-503 ist für wiederholte Sterilisationen im Autoklaven (bis zu 50 Mal) ausgelegt und muss daher seltener ausgetauscht werden.
- **Gesicherter Schutz:** Diese Isolierhandschuhe erfüllen die EN ISO 374-Norm für Chemikalienbeständigkeit und bieten sicheren Schutz vor Wasserstoffperoxid und gängigen Desinfektionschemikalien.
- **Erhöhte Umweltfreundlichkeit:** Der AlphaTec® EPDM-Isolierhandschuh 85-503 ist halogenfrei und kann somit sicher in der Verbrennung entsorgt werden.
- **Einhaltung der Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln:** Diese EPDM-Handschuhe entsprechen den FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln 21 CFR 177 (FDA-Positivliste) für indirekte Lebensmittelzusatzstoffe.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **EPDM-Zusammensetzung:** Geeignet für wiederholte Sterilisation im Autoklaven
- **Chemische Beständigkeit:** Wasserstoffperoxid/übliche Desinfektionsmittel
- **FDA-Konformität im Umgang mit Lebensmitteln:** Für sichere, zuverlässige Isolierhandschuhe

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	85-503
Material	Ethylenpropylendienkautschuk_EPDM
Farbe	Schwarz
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	11, 9.5
Betriebstemperaturbereich	Von -20°C bis 130°C
Reinraumklasse	Nicht kritische Arbeitsbereiche
Haltbarkeit	Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Normen	CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 1,5
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none">• Diphenylguanidin• Tetramethylthiuramdisulfid

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	800/32	EN ISO 21420
Port-Größe	10	
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.60 / 24	EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.60 / 24	EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.60 / 24	EN 455-2

SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 2
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 1
Durchstichfestigkeit	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	10"/254mm	10"/254mm
	GRÖSSE	9.5	11
85-503	NACHBESTELLUNGSNUMMER	85503095	85503110

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363-8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

GB

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

CE 0493

