



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

## Steigert Präzision und Produktivität und bietet dabei den Komfort einer „zweiten Haut“ in einem Handschuh der Klasse A4/EN ISO D

- **Nachgewiesene Produktivität:** Anwender, die HyFlex 11-574-Sicherheitshandschuhe tragen, erledigen Präzisionsaufgaben 57 % schneller als mit vergleichbaren Handschuhen auf dem Markt\*.
- **Zweite-Haut-Design:** Entwickelt mit der AEROFIT™-Technologie, einer innovativen, flexiblen Schaumnitrilbeschichtung, die eine verbesserte Kontrolle und Taktilität bietet - 94 % der Handschuhträger berichteten über eine verbesserte Kontrolle der Fingerspitzen und taktile Sensibilität^.
- **Erstklassiger Komfort:** 98 % der Fachleute bevorzugten den HyFlex 11-574 für Präzisionsarbeiten und ganztägiges Tragen^.
- **Fortschrittlicher Schnittschutz:** Mit INTERCEPT™ verstärktem HPPE-Garn der nächsten Generation für zuverlässigen Schnittschutz nach ANSI/ISEA 105-2024 A4/ EN ISO D beim Umgang mit scharfen oder grobkantigen Gegenständen.
- **Verbesserte Compliance:** Reduziertes Ausziehen der Handschuhe während der Schicht dank Touchscreen-Kompatibilität und zertifizierter Hautfreundlichkeit.

\* Der Vergleich basiert auf Ansell-Labortests unter standardisierten Bedingungen im Dezember 2025 im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen des Wettbewerbs. Die Ergebnisse können je nach Anwendung variieren.

^Basierend auf einer Umfrage unter 52 Handschuhträgern, bei der Ansell-Handschuhe mit auf dem Markt erhältlichen Handschuhen anderer Hersteller verglichen wurden (Mai 2025)



#### Industrien

- Luftfahrt
- Maschinen und Anlagen
- Automotive

#### Einsatzbereiche

- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel
- Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen
- Montage von Kleinteilen
- Montage und Prüfung von Komponenten

#### Hauptmerkmale

- **Produktivitätssteigerndes Design:** Ermöglicht 57 % schnellere Präzisionsarbeit.\*
- **AEROFIT™-Beschichtung:** Eine innovative, flexible Schaumstoff-Nitril-Beschichtung, die bis zu 30 % dünner ist\*\* für außergewöhnliche Taktilität und Kontrolle.
- **Atmungsaktives 21-Gauge-Liner:** Bietet erstklassigen Komfort bei Präzisionsarbeiten.

\* Der Vergleich basiert auf Ansell-Labortests unter standardisierten Bedingungen im Dezember 2025 im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen des Wettbewerbs. Die Ergebnisse können je nach Anwendung variieren.

\*\* Im Vergleich zu Standardhandschuhen von Ansell mit demselben Schutzniveau.

#### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X31D



STANDARD 100

1408033

#### Spezifikationen

| MARKE   ART.-NR. | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                 | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE                    | LÄNGE                    | BESCHICHTUNG FARBE | VERPACKUNG                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HyFlex™ 11-574   | <b>Veredelung:</b><br>Handinnenflächenbeschichtet,<br>Verstärkte Daumenbeuge<br><b>Beschichtungsmaterial:</b><br>Nitrilschaum<br><b>Auskleidungsmaterial:</b><br>INTERCEPT™ Cut Resistance Technology<br><b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund | 21                    | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 229-279 mm / 9-11 inches | Schwarz            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Paar/Papierband, 12 Papierbänder/Karton</li> </ul> |

#### Technologien



**AEROFIT™**

Precision Comfort Technology



DMF free



**INTERCEPT™**

Cut Resistance Technology



#### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

##### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

##### Australien

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

##### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551