



Schnittfestigkeit

Strapazierfähige Polyurethan-Handschuhe mit leichtem Innenfutter für Flexibilität und Taktilität

- **Erhöhte Flexibilität:** Das leichte 18-Gauge-Liner der HyFlex® 11-731 Polyurethan-Handschuhe verbessert ihre Flexibilität und Taktilität
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Die leichte PU-Beschichtung dieser Sicherheitshandschuhe bietet eine höhere Fingerfertigkeit und macht sie abriebfester, für EN Level 4 und ANSI Level 4 Abriebsschutz
- **Verbesserte Verteidigungsmaßnahmen:** Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology-Garne der HyFlex® 11-731-Arbeitsschutzhandschuhe bieten zusätzlichen Schutz vor Schnittverletzungen, mit EN ISO B/ANSI A2-Schutz
- **Überlegte Ästhetik:** Die schmutzabweisende Farbbehandlung der Beschichtung dieser HyFlex-Handschuhe verbirgt Flecken und Abdrücke und sorgt für eine längere Lebensdauer der Handschuhe.
- **Garantierter Komfort:** Diese PSA-Handschuhe sind auch in Form von Packungen erhältlich, um den Zugang zu persönlichen Schutzmaßnahmen zu vereinfachen.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Transport

Einsatzbereiche

- Montage und Prüfung von Komponenten
- Spritzgussarbeiten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Endmontage
- Bestücken der Produktionsstraße
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Warenannahme

Hauptmerkmale

- **Leichter 18-Gauge-Liner:** Größere Flexibilität und taktile Sensibilität
- **Dünne PU-Beschichtung:** Langlebige Industriehandschuhe mit verstärktem Griff
- **INTERCEPT™ Cut Resistance:** Für zuverlässigen persönlichen Schutz

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X42B

Technologien



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-731	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Polyurethan Auskleidungsmaterial: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex Manschetten-Stil: Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	212-277 mm/ 8,34-10,43 Zoll	Grau	12 Paar/Pack, 12 Pack/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699