

Sensilite®

48-100

Konzipiert für leichte Arbeiten die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern

Ehemals: Sensilite



Mehrzweck



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

Weißer Mehrzweckhandschuhe aus Polyurethan, entwickelt für die komfortable Handhabung leichter Aufgaben

- **Verbesserte Haltbarkeit:** HyFlex™ 48-100 Industrie-Arbeitshandschuhe verfügen über eine ANSI/EN-konforme Abriebfestigkeit
- **Erhöhte Geschicklichkeit:** Ihr dünnes, flexibles Nylonfutter sorgt für einen geschmeidigen, ermüdungsfreien täglichen Gebrauch.
- **Weißer Farbe:** Der hellere Farbton dieser HyFlex™-Handschuhe sichert die Prozessqualität und hilft, Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- **Optimierte Taktilität:** Die PU-Beschichtung der Handfläche des HyFlex™ 48-100 PPE-Handschuhs sorgt für ein hohes Maß an Tastgefühl und ermöglicht eine präzise Handhabung in trockenen oder leicht öligen Umgebungen.
- **Echte Vielseitigkeit:** Die leichten, elastischen und taktilen HyFlex™ 48-100-Industriehandschuhe werden für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt



Industrien

- Automobilindustrie

Einsatzbereiche

- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Montage und Demontage von Anlagen
- Be- und Entladen rauer Teile und Kisten
- Aufnehmen von Teilen und Zubehör

Sensilite®

48-100

Konzipiert für leichte Arbeiten die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern

Ehemals: Sensilite

Hauptmerkmale

- **Handflächenbeschichtung aus PU:** ANSI/EN-konforme Abriebfestigkeit
- **Dünnes Nylon-Futter:** Geschicklichkeitskomfort für leichte Arbeiten
- **Weißer Farbe:** Prozesssichere PSA-Handschuhe, die Kreuzkontaminationen vermeiden

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



EN388: 2016



4131A

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex™ 48-100	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Polyurethan Auskleidungsmaterial: Nylon Manschetten-Stil: Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm / 8.66-10.63 inches	Weiß	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699