

# Sensilite®

## 48-100

Konzipiert für leichte Arbeiten die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern

Ehemals: Sensilite



Mehrzweck



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

## Weißer Mehrzweckhandschuhe aus Polyurethan, entwickelt für die komfortable Handhabung leichter Aufgaben

- **Verbesserte Haltbarkeit:** HyFlex® 48-100 Industrie-Arbeitshandschuhe verfügen über eine ANSI/EN-konforme Abriebfestigkeit
- **Erhöhte Geschicklichkeit:** Ihr dünnes, flexibles Nylonfutter sorgt für einen geschmeidigen, ermüdungsfreien täglichen Gebrauch.
- **Weißer Farbe:** Der hellere Farbton dieser HyFlex®-Handschuhe sichert die Prozessqualität und hilft, Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- **Optimierte Taktilität:** Die PU-Beschichtung der Handfläche des HyFlex® 48-100 PPE-Handschuhs sorgt für ein hohes Maß an Tastgefühl und ermöglicht eine präzise Handhabung in trockenen oder leicht öligen Umgebungen.
- **Echte Vielseitigkeit:** Die leichten, elastischen und taktilen HyFlex® 48-100-Industriehandschuhe werden für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt



### Industrien

- Automobilindustrie

### Einsatzbereiche

- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Montage und Demontage von Anlagen
- Be- und Entladen rauer Teile und Kisten
- Aufnehmen von Teilen und Zubehör

### Hauptmerkmale

- **Handflächenbeschichtung aus PU:** ANSI/EN-konforme Abriebfestigkeit
- **Dünnes Nylon-Futter:** Geschicklichkeitskomfort für leichte Arbeiten
- **Weißer Farbe:** Prozesssichere PSA-Handschuhe, die Kreuzkontaminationen vermeiden

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



EN388: 2016



4131A

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 48-100	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Polyurethan <b>Auskleidungsmaterial:</b> Nylon <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 265 mm/ 8,27-10,43 Zoll	Weiß	12 Paar/Pack, 12 Pack/Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551