

Anatomische Passform zur Reduzierung einer Handermüdung

- **Hautfreundliche Formulierung:** für geringes Dermatitis-Potenzial und vermindertes Risiko von Typ-IV-Hautallergien
- **Zusätzliche Haltbarkeit:** Stärkere Formulierung zum Schutz vor Rissen und Brüchen bei gleichbleibendem Tastempfinden
- **Verbesserter Komfort:** weichere Formulierung für ein leichtes, weiches Hautgefühl
- **ERGOFORM™ Technologie:** wurde mit einer geschützten ergonomischen Designtechnologie entwickelt, um die Gesundheit des Bewegungsapparats zu unterstützen und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern
- **Weniger Abfall:** Handschuhe sind intelligent verpackt, mit 250 Handschuhen pro Schachtel und einfacher Einzelhandschuhabgabe, um Abfall zu reduzieren.
- **Starke Barriere-Integrität:** Mit einem niedrigen AQL von 0,65 bieten diese Handschuhe eine fortschrittliche Barriere-Integrität



Industrien

- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Biowissenschaften
- Gesundheitswesen
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Empfohlen für

- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
- Montage von Komponenten
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-IV-Chemikalienallergie
- Standarduntersuchungen von Patienten

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Verpackung Übersicht	250 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Karton 2500 Handschuhe pro Karton XL: 230 Handschuhe pro Spender
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Malaysia
Produkt Segmentation	Hohe Tastsensibilität
Antistatisch	Ja


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	240 (9,5)		ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Reißkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Russland
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

