

## Der erste Einweghandschuh auf dem Markt, der mindestens 15 Minuten lang gegen Aceton beständig ist

- **Marktneuheit:** TouchNTuff 93-800 bietet 15-mal längere Acetonbeständigkeit als herkömmliche Nitril-Einweghandschuhe
- **Innovatives mehrschichtiges Design** (wobei NRL nicht in direktem Kontakt mit der Haut steht): MICROCHEM™ Chemikalien-Barriere-Technologie mit chemischer Beständigkeit Typ A, wodurch mehrere Handschuhe überflüssig werden
- **Verbesserte mechanische Eigenschaften:** Zertifiziert nach EN388 2110A, bietet Abrieb- und Schnittschutz geeignet für Einweganwendungen
- **Hohe Sichtbarkeit:** Leuchtend orange Farbe verbessert die Sichtbarkeit und Fremdkörpererkennung (FOD)
- **Verbesserte Passform, Haptik und Flexibilität:** Flexible Formulierung und Design im Vergleich zu wiederverwendbaren Handschuhen
- **TÜV-zertifizierte biobasierte Formulierung:** Enthält über 60 % biobasierten Kohlenstoff für geringere Emissionen und eine intelligentere, nachhaltigere Wahl beim Handschutz



### Industrien

- Luftfahrt
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Automotive
- Chemie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Produktion
- Elektrotechnik

### Empfohlen für

- Reinigen und Entfetten von Teilen und Maschinen
- Entfernen von Farbe und Tinte
- Oberflächenbehandlung
- Umgang mit Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Reinigung von Verschüttungen oder Leckagen
- Arbeiten mit Reinigungswerkzeugen und Roboteranlagen
- Fahrzeugwartung
- Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen und -sprühgeräten
- Laborarbeiten, Vermengen, Zubereiten, Befüllen, Reinigen
- Laboranalysen
- Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Lackieren und Reinigen von Werkzeugen und Robotern
- Desinfektion und Sanitisierung von Produktionswerken
- Montage von Komponenten
- Mischen und Zubereiten von Materialien
- Reinigen von Werken und Maschinen
- Reparatur von Getrieben

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                                    | Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                           | Naturgummilatex, Nitril, Neopren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Externe Handschuhoberfläche        | Texturierte Finger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prüfungsstandards                  | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktzertifizierung              | ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackung Übersicht               | 30 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Karton; 300 Handschuhe pro Karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aufbewahrung                       | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ursprungsland                      | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkt Segmentation               | Hohes Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antistatisch                       | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fentanyl getestet                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Silikonfrei                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | <ul style="list-style-type: none"> <li>1,3-Diphenylguanidin</li> <li>N,N'-Diphenylthiourea</li> <li>Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)</li> <li>Zinkdiethyldithiocarbamat (ZEBC)</li> </ul> <p>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</p> |


## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   | Typische Werte                           |         | Testverfahren       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|
| Länge (mm/Inch)                   | 285 / 11.2                               |         | ASTM D3767,EN 420   |
| Mikrolöcher (Inspektionsebene I)  | 1.5 AQL                                  |         | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Wandstärke der Innenhand (mm/mil) | 0.50 / 19.7                              |         | ASTM D3767,EN 420   |
| Wandstärke: Finger (mm/mil)       | 0.60 / 23.6                              |         | ASTM D3767,EN 420   |
|                                   | <b>VOR ALTERUNG</b> <b>NACH ALTERUNG</b> |         |                     |
| Dehnbarkeit (%)                   | Min 500                                  | Min 400 | ASTM D412           |
| Reißkraft (N)                     | Min 6                                    | Min 6   | EN 455-2            |

## BESTELLINFORMATIONEN

| Größe         | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Bestellnummer | 93800070    | 93800080    | 93800090    | 93800100      |

## Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



## Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Russland

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

