

Robuster, leichter und langlebiger PU-Trockentauchanzug, ideal für warmes Wasser und warme Klimazonen.

- **Fortschrittliche Abwehr:** Der VIKING™ Haztech Trockentauchanzug verfügt über hochfrequenzverschweißte Nähte, die zusätzliche Festigkeit und Sicherheit in warmem Wasser und warmen Klimazonen bieten
- **Erhöhter Schutz:** Dieser Schutztauchanzug wurde getestet und für Biegeversuche nach mehr als 200 Biegeversuchen bis -40°C zugelassen
- **Verbesserte Sicherheit:** Darüber hinaus wurde dieser Schutzanzug für HZ-Chemikalien und BIO-Mikroorganismen zugelassen, da er die Normen für den Schutz gegen Chemikalien und Infektionserreger erfüllt



Industrien

- Notarztdienste
- Kommerzielles Tauchen


Einsatzbereiche

- Unterwasserinspektion
- Spezialeinsatztauchen
- Unterwassersuche und -bergung
- Marinetauchen
- Inspektionstauchen
- Flutkatastropheneinsätze

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Hochfrequenzverschweißte Nähte:** Langlebiger Trockentauchanzug
- **Getestet auf Biegerisse:** Mehr als 200 Biegevorgänge bis -40°C
- **HZ-Chemikalien- und BIO-Zulassung:** Schützt vor Chemikalien, Infektionserregern

Naht-Diagramm



Performance Standards



EN 14225-2:2017 HZ-Chemikalienschutz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Farbe	Schwarz, Rot
Produktmaterial	TPU (Thermoplastisches Polyurethan), einfache Beschichtung auf Nylonstrickgewebe.
Artikelnummer	HAZTECH
Verstärkung	Black welded reinforcements applied to shoulder area and elbows. Embossed welded knee pads.
Nahtart	Verschweißt und getapt
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Normenübersicht	• EN 14225-2:2005 • BIO-Zulassung • HZ-Chemikalienzulassung • Getestet auf Biegerissfestigkeit gemäß EN ISO 7854

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör	
Design-Merkmale	Rückeneinstieg.
Yoke-Optionen	A full range of helmet yokes is available, such as; SL 27/37, Desco, AH3, Genesis, Gorski, Deepsea and Dräger.
Neck Seal	Fitted with a Surveyor latex neck seal as standard. Option: Bellows latex neck seal; VIKING™ Quick Neck system, which allows for quick changing of broken seals.
Cuffs	Standardausführung: PRO-Halsmanschette aus Latex. Option: Bellows-Halsmanschette aus Latex; Konisch geformte Manschetten. Für eine vollständige Wasserdichtigkeit des Handschuhs kann ein Manschettenringsystem aus Gummi oder alternativ das VIKING™-Bajonettringsystem verwendet werden. Beide Systeme eignen sich für die Befestigung von Latexhandschuhen oder -fäustlingen.
Schuhe und Zubehör	Gummibeschichtete Neoprenstiefel (5 mm) Merkmale der Stiefel sind eine rutschfeste Außensohle und eine Fersenflossenhalterung. Option: Nitril-Sicherheitsstiefel.
Reißverschluss	Rote Anzüge: Medium Duty (MD) magnetischer PU-Reißverschluss; 90 cm lang; verschweißt. Schwarze Anzüge: Medium Duty (MD) nicht-magnetischer PU-Reißverschluss; 90 cm lang; verschweißt. Der Reißverschluss des Notausstiegs verläuft über die Schultern.
Jede Lieferung inklusive	Im Lieferumfang eines jeden Anzugs enthalten sind Hosenträger, Tragebeutel, Benutzerhandbuch, Reparaturkit und Pflegeartikel für den Reißverschluss.

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

