



WRS-D

Kombinierter Wasser- und Landrettungsanzug aus einem leichten und doch robusten Material

Tauchanzug mit Doppelfunktion, der für Land- oder Taucheinsätze getragen werden kann..

- **Advanced defenses:** The VIKING™ WRS-D abrasion-resistant protective suit is made of a nylon and butyl rubber material blend, which is lightweight yet durable, to ensure protection against punctures and abrasion
- **Enhanced features:** This dry suit features the Vulca-Seam Technology, ensuring superior personal protection against leaks and water infiltration, and providing a smooth surface for easy cleaning as well as a front entry and non-adjustable torso for ease of operation
- **Added convenience:** In addition, the Viking™ Quick Neck System in this abrasion-resistant protective suit enables speedy replacement of broken seals, making it convenient to swap out damaged seals without the need to remove the entire suit



Industrien

- Oberflächenrettung
- Strafverfolgung
- Verteidigung
- Feuer und Rettung


Einsatzbereiche

- Flutkatastropheneinsätze
- Wasserrettung
- Schnelle Wasserrettung

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Leichtes, robustes Material
- „Vulca Seam“-Technologie für wasserdichte Nähte
- Abrieb- und durchstichfest
- Glatte Außenfläche für eine einfache Reinigung
- Fronteinstieg, nicht verstellbares Oberkörperteil, für den einfachen Einsatz

Naht-Diagramm



Performance Standards



EN 14225-2:2017

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Farbe	Schwarze Beine mit gelbem Oberteil
Ursprungsland	Litauen
Produktmaterial	Außenlage: Nylon. Zwischenlage: Butylkautschuk. Innenlage: Nylon.
Artikelnummer	WRS-D
Verstärkung	Das WRS-D-Material von VIKING™ ist abrieb- und durchstichfest. Standardverstärkung der Knie und Ellbogen. Optionen: Knie- und Ellbogenschützer für reibungslose Operationen im Wasser; Gesäßverstärkung.
Nahtart	Genäht und abgeklebt
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL
Normenübersicht	EN 14225-2:2017

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör	
Design-Merkmale	Fronteinstieg, nicht verstellbares Oberkörperteil Standardausrüstung der Reißverschlussblende, Armabschlüsse, Oberarme und Beinrückseiten sind hochsichtbare Reflektoren.
Neck Seal	Standardausrüstung: Surveyor-Halsmanschette aus Latex. Option: Quick-Neck-System von VIKING™ für ein schnelles Austauschen beschädigter Manschetten. Für Latexallergiker ist eine Manschette aus Silikon erhältlich.
Cuffs	Konische Latexmanschetten sind die Standardausrüstung. Optionen: Gummiringsystem für einen schnellen Wechsel von Manschetten und das Anbringen von Latexhandschuhen. Für Latexallergiker sind Manschetten aus Silikon erhältlich, die mit dem Gummiringsystem verwendet werden.
Schuhe und Zubehör	Gummibeschichtete Neoprenstiefel (5 mm) Merkmale der Stiefel sind eine rutschfeste Außensohle und eine Fersenflossenhalterung. Es sind weitere Handschuhoptionen erhältlich.
Reißverschluss	Medium Duty (MD), unmagnetisch; Länge: 85 oder 90 cm; verläuft diagonal über den Oberkörper Der Reißverschluss hat eine Abdeckblende.
Jede Lieferung inklusive	Hosenträger, Tragebeutel, Benutzerhandbuch, Reparaturkit und Pflegeartikel für den Reißverschluss.

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

