

**Produit développé  
spécifiquement pour offrir  
aux agents de police  
scientifique l'équilibre parfait  
entre confort et performance  
sur les scènes de crime..**

### CONSTRUCTION

La combinaison MICROGARD™ 2500 se compose d'une membrane microporeuse durable en polypropylène offrant une excellente barrière de protection contre les projections chimiques et les agents infectieux. Très respirant, ce tissu assure également confort à l'utilisateur. À la fois souple et robuste, il délivre protection et confort, même dans les environnements les plus difficiles.

### COUTURES SOUDÉES PAR ULTRASON

Barrière de protection robuste contre les liquides et les particules

### CARACTÉRISTIQUES DES SURBOTTES

- Élastique à l'extrémité supérieure
- Cordon d'attache
- Biais bleus
- Cordon de réglage au niveau de la semelle
- Semelles Surestep renforcées antidérapantes

### COULEURS

Blanc

### TAILLES

Taille unique



## Secteurs industriels

- Défense


## Applications

- Transfert de composants solides et liquides
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Désinfection et nettoyage de sites
- Maintenance/Entretien
- Interventions d'urgence
- Environnements contaminés


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- La plus haute classification de protection contre les agents biologiques, selon les normes EN 14126 relatives à la pénétration du sang, des fluides corporels et des pathogènes transmissibles par voie sanguine
- Matériau unique assurant une tenue mécanique exceptionnelle et une protection remarquable contre les liquides et les particules
- Matériau faiblement pelucheux réduisant le risque de contamination dans les environnements critiques

## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



## Information produit

| Information produit       |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tailles disponibles       | Taille unique                                             |
| Couleur                   | Blanc                                                     |
| Conditionnement           | 20 pairs every compressed bag                             |
| Matériau du produit       | Membrane laminée non tissée microporeuse en polypropylène |
| Référence du produit      | Surbottes 2500 SOCO - Modèle 409                          |
| Vue d'ensemble des normes | EPI non certifié                                          |
| Type de couture           | Bordées                                                   |
| Durée limite de stockage  | 5 years                                                   |
| Référence                 | W25B409                                                   |

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

