

# HyFlex™

Gant durable résistant aux coupures légères



Coupures



Applications légères

**Offre une protection éprouvée contre les coupes EN ISO B / A2 et une durabilité durable — contribuant à réduire l'impact environnemental sans compromettre la sécurité ou la performance.**

- **Innovation avancée en fil :** Offre une résistance à la coupe EN ISO B / A2 sans l'inconfort des fibres métalliques ou de verre. Pas de piqure, pas de casse - juste une protection sûre et confortable dans un design léger de calibre 18.
- **Empreinte carbone réduite :** Réduit les émissions de carbone de 40 % Fabriqués avec plus de 50 % de polyester recyclé récupéré à partir de bouteilles PET post-consommation\*\*.
- **Revêtement très durable :** Le revêtement PU sans DMF offre une résistance à l'usure jusqu'à 4 fois supérieure à celle du PU standard\*\*\*, retardant l'exposition de la doublure et prolongeant la durée de vie utile du gant.
- **Certifié sans danger pour la peau :** Sans DMF, sans silicone et sans latex, irritants courants dans les gants industriels. Testé et certifié par Dermatest™ et OEKO-TEX™.

\*Contrairement aux gants Ansell PU standards avec le même niveau de protection. Les LCA sont examinées par des tiers conformément à la norme ISO 14040/44.

\*\*50 % correspond au minimum recyclé dans le produit final. Une paire de 11-752 équivaut à 1,21 bouteilles en plastique standard (500 ml, PET), selon la taille 9. Contre les gants Ansell PU standards avec le même niveau de protection



#### Secteurs industriels

- Automotive
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie aérospatiale
- Production
- Maintenance d'infrastructure

#### Applications

- Emboutissage/Estampage
- Opérations d'emboutissage
- Moulage par injection sous pression
- Manipulation d'objets ou de pièces métalliques tranchants
- Inspection de pièces et équipements
- Travaux généraux de maintenance/entretien
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Conditionnement

# HyFlex™

Gant durable résistant aux coupures légères

## Principales propriétés

- **Advanced Yarn Innovation** : protection contre les coupures sans inconfort du métal ou du verre
- **Fil recyclé** : plus de 50 % de rPET réduit l'empreinte carbone de 40 %\*
- **Revêtement PU sans DMF** : résistance à l'usure jusqu'à 4 × supérieure pour une durée de vie plus longue du gant\*\*

\* Comparé aux gants Ansell PU standards avec le même niveau de protection. Les LCA sont examinées par des tiers conformément à la norme ISO 14040/44. 50 % correspond à la teneur minimale en recyclage du produit final. Une paire de 11-752 équivaut à 1,21 bouteilles en plastique standard (500 ml, PET), selon la taille 9.

\*\* Comparé aux gants Ansell PU standards avec le même niveau de protection.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

## Conformité REACH



EN388: 2016



4X21B

EN 407



X1XXXX



2202040

## Technologies



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology



DMF free



Fibre glass free



METAL FREE

## Spécifications

| MARQUE   RÉF.  | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                       | Jauge | TAILLE             | LONGUEUR                       | COULEUR DE L'ENDUCTION | CONDITIONNEMENT                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HyFlex™ 11-752 | <b>Finition:</b> Paume enduite, Renfort pouce/index<br><b>Matériau de l'enduction:</b> DMF-Free Polyurethane<br><b>Matériau du support:</b> Polyester recyclé post-consommation, Spandex, Élastique<br><b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot | 18    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 208-263 mm / 8.18-10.35 inches | Noir                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 paires par bandeau en papier, 12 bracelets en papier/carton</li></ul> |

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

### <small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### <small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### <small>Australie</small>

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### <small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### <small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Gro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### <small>Canada</small>

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**