


## Gants jetables extra-longs pour une protection supérieure des produits et des travailleurs

- **Protection chimique étendue :** Les gants MICROFLEX™ 93-243 sont dotés d'une manchette extra-longue qui protège une plus grande partie du bras et offre une excellente protection contre les éclaboussures de produits chimiques. Ils sont idéaux pour les laboratoires et la fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi que pour les travailleurs de l'industrie alimentaire.
- **Réduction du risque d'allergie :** Fabriqué sans accélérateurs, ce qui contribue à protéger les utilisateurs contre les allergies cutanées de type IV.
- **Manchette ultra-longue :** Les gants MICROFLEX™ 93-243 sont dotés d'une manchette au coude conçue pour empêcher l'enroulement et minimiser le risque de contamination croisée.
- **Prise sûre :** la paume et les doigts texturés de ces gants permettent une prise plus sûre des instruments et de la verrerie.
- **Protection du produit :** Pour éviter toute contamination et protéger l'intégrité du produit, ces gants sont emballés dans des polybags.



### Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Sciences de la vie

### Recommandé pour

- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates

## FICHE TECHNIQUE

|                                          | Fiche Produit                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                 | Nitrile                                                                                                                                                                                                                                              |
| Surface externe du gant                  | Entièrement adhésiée                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normes de contrôle                       | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certification produit                    | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA, EN 1149-5                        |
| Conditionnement                          | 100 gants par sachet<br>10 sachets par carton<br>1000 gants par carton                                                                                                                                                                               |
| Consignes de conservation                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.                                                                                                                              |
| Pays d'origine                           | Malaisie                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segmentation des produits                | Risque élevé                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antistatique                             | Oui EN1149                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans silicone                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabriqué sans accélérateurs</li> </ul> <p><i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i></p> |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                          | Valeurs types        |                      | Méthode d'essai     |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Longueur (mm/pouces)                     | 390 / 15.4           |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL              |                      | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.13/5.1             |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)  | 0.17/6.7             |                      | ASTM D3767,EN 420   |
|                                          | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT |                     |
| Allongement à la rupture (%)             | ≥ 500                | ≥ 400                | ASTM D412           |
| Force à la rupture (N)                   | ≥ 6                  | ≥ 6                  |                     |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code produit | 93243060     | 93243070    | 93243080    | 93243090    | 93243100      | 93243110        |

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

