

# TouchNTuff™

## 83-300

Gant de salle blanche en polyisoprène jetable non stérile

## Gants stériles en polyisoprène à usage unique, conçus pour les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

- **Confort élevé :** Idéaux pour un double enfilage, ces gants de salle blanche en polyisoprène sans latex offrent une sensation de "seconde peau" et limitent la fatigue des mains en cas de port prolongé.
- **Réduction des risques d'allergie :** Dépourvus de latex, les gants en polyisoprène TouchNTuff™ 83-300 ne présentent pas de risque d'allergie au latex de type I.
- **Propreté assurée :** Ces gants jetables sont compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)/degré A.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Formule polyisoprène ultra-douce :** une sensation et un confort de "seconde peau".
- **Conception sans latex :** les risques d'allergie au latex de type I sont éliminés
- **Compatibilité avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5) :** propreté assurée

#### Secteurs industriels

- Entretien et nettoyage de laboratoires
- Production pharmaceutique
- Fabrication biotechnologique
- Fabrication de matériel médical
- Laboratoire/Recherche et développement
- Environnements contrôlés et critiques
- Production et fabrication

#### Recommandé pour

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Transfert de composants solides et liquides
- Transfert de substances liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
- Conditionnement et étiquetage



### FICHE TECHNIQUE

|                                                                         | Informations produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                | Polyisoprène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur                                                                 | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forme                                                                   | Forme anatomique avec doigts incurvés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manchette                                                               | Bord roulé avec SUREFIT™ Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| QMS contrôle/Normes de fabrication                                      | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affaires réglementaires                                                 | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Consulter le mode d'emploi, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, Catégorie III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conditionnement                                                         | 20 paires par sachet primaire en polyéthylène ; 2 polybags par master polybag ; 5 master polybags par carton ; 200 paires par carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stockage                                                                | Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage. |
| Tailles disponibles                                                     | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Surface externe du gant                                                 | Finition lisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Internal Glove Surface                                                  | Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Méthode de stérilisation                                                | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cleanroom de Salle Blanche                                              | Classe 5 ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durée limite de stockage                                                | 5 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Teneur en protéines                                                     | Sans objet : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Propriétés antistatiques                                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xanthates</li> <li>• Dialkyldithiocarbamate de zinc</li> </ul> <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p>                                                                                                                                                      |

# TouchNTuff™

## 83-300

Gant de salle blanche en polyisoprène  
jetable non stérile

| Propriétés physiques                                                              |             | Méthode d'essai     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Longueur (mm/po)                                                                  | 300 / 12    | EN 420/ASTM D3767   |
| Absence de perforation                                                            | 0.65 AQL    | EN 455-1/ASTM D3577 |
| Teneur en particules<br>type $\geq 0,5 \mu\text{m}$<br>(comptes/cm <sup>2</sup> ) | $\leq 2500$ | IENT-RP-CC005.4     |
| Force at Break (N)<br>Before Aging                                                | 9           | EN 455-2            |
| Force à la rupture (N)<br>pendant le<br>vieillissement                            | 9           | EN 455-2            |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| TAILLE                         | 5.5      | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8        | 8.5      | 9        |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RÉF. DE<br>RÉAPPROVISIONNEMENT | 83300055 | 83300060 | 83300065 | 83300070 | 83300075 | 83300080 | 83300085 | 83300090 |

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

## Technologie



Pinhole Barrier Technology



Ergonomic Design Technology



Cuff Roll-down Technology



Donning Aid Technology



Skin-friendly, non-sensitizing

PI Technology

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

# Ansell