

Precedentemente noto come: ActivArmr® Workguard™ 43-216



Calore



Saldatura



Mansioni gravose

Guanti industriali resistenti al calore, rinforzati per una protezione avanzata della mano nelle attività più impegnative

- **Destrezza superiore:** I guanti industriali ActivArmr® 43-216 hanno un design tridimensionale del pollice che ottimizza la flessibilità, garantendo un migliore controllo generale.
- **Maggiore durata e protezione:** Questi resistenti guanti da lavoro sono realizzati in pelle bovina crosta di alta qualità e sono dotati di cuciture a filetto, rinforzate con filo di Kevlar® per proteggere da calore, fiamme, scintille e perforazioni.
- **Protezione aggiuntiva:** I guanti ActivArmr® 43-216 a manica lunga forniscono protezione EN 12477 Tipo A fino agli avambracci, rendendoli ideali per la saldatura a bastone e MIG, nonché per il taglio e la smerigliatura a canello.
- **Comfort elevato:** Un maggiore isolamento termico e un comfort prolungato sono possibili anche grazie alle fodere in cotone.
ATTENZIONE: non utilizzare in applicazioni di taglio pesanti. Questi guanti non sono a prova di liquidi e non devono essere utilizzati con sostanze chimiche. Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva. Non esporre alla luce diretta del sole. Conservare in un locale fresco e asciutto.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto
- Olio e gas

Applicazioni

- Saldatura, incollaggio, rivettatura
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Riparazione e manutenzione attrezzature

Precedentemente noto come: ActivArm® Workguard™ 43-216

Caratteristiche chiave

- **Design tridimensionale del pollice:** maggiore destrezza e controllo
- **Pelle pregiata e cuciture a filo Kevlar®:** durata e comfort.
- **Polsini lunghi con fodera in cotone:** maggiore protezione di avambraccio e polso

Tecnologie

Kevlar®

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	CONFEZIONAMENTO
ActivArm® 43-216	Materiale della fodera: Pelle crosta di bovino, Cotone, Kevlar® Modello di polso: Polso lungo	N/A	9, 10, 11	370-415 mm; 14,6-16,3 pollici	• 6 paia/busta; 6 sacchetti/cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.