

Guanti isolanti per camera bianca, durevoli e resistenti alle sostanze chimiche.

Dimensioni dell'attacco: 254 mm/10"
Spessore: 0,6 mm/24 mil

- **Difese specializzate:** Il guanto AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-303 è altamente resistente a un'ampia gamma di acidi e basi concentrate.
- **Comfort elevato:** Questi guanti CSM sono realizzati in materiale morbido e flessibile, che li rende facili da usare.
- **Durata prolungata dei guanti:** Il guanto AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-303 non invecchia rapidamente, anche in caso di esposizione prolungata a ossigeno, raggi UV e ozono.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Poiché questi guanti di sicurezza sono di colore bianco, la contaminazione è più facile da rilevare.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Composizione CSM resistente:** protegge da acidi/basi concentrati.
- **Materiale flessibile:** per una maggiore facilità d'uso e comfort
- **Design durevole:** buona resistenza all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono.

SCHEDA TECNICA

Modello del prodotto	85-303
Materiale	Polietilene clorosolfonato_CSM
Colore	Bianco
Forma	Ambidestri
Superficie esterna del guanto	Liscia
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un ambiente asciutto e buio, con temperatura da 5 a 22°C. Conservare nella confezione originale quando non in uso
Taglie disponibili	11, 9.5
Gamma esercizio temperatura	Da -20°C a 120°C
Durata	Tre (3) anni dalla data di produzione.
Standard	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoria III
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none">Nessuna

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	813 mm/32"	EN ISO 21420
Dimensioni porta	10"	
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI, EN 388:2016+A1:2018

Rischi	Livello di prestazioni
Resistenza all'abrasione	Level 3
Resistenza al taglio da lama	Level 1
Resistenza allo strappo	Level 0
Resistenza alla perforazione	Level 1

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	10"/254mm	10"/254mm
	TAGLIA	9.5	11
85-303	RIORDINE N.	85303095	85303110

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regno Unito

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standard delle prestazioni e conformità normativa

CE 0493



3101A



AMP



VIRUS

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.