

Precedentemente noto come: TRELLCHEM® LIGHT FREEFLOW

Tuta protettiva chimica riutilizzabile a tenuta di gas, che protegge da un'ampia gamma di pericoli.

- **Comfort elevato:** AlphaTec™ LIGHT FREEFLOW è una tuta protettiva chimica riutilizzabile, con alimentazione d'aria e a tenuta di gas, progettata con un'aria esterna che aumenta il comfort ed elimina la necessità di SCBA
- **Protezione garantita:** realizzata in tessuto di poliammide flessibile e confortevole con rivestimento laterale in PVC, questa tuta protettiva protegge chi la indossa da un'ampia gamma di sostanze chimiche industriali
- **Caratteristiche migliorate:** oltre alla resistenza chimica, questa tuta protettiva AlphaTec™ è anche estremamente facile da usare, con un sistema di anelli per guanti a baionetta che consente un rapido cambio dei guanti e varie combinazioni di guanti



Industrie

- Scienze della vita
- Industria

Applicazioni

- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite
- Perdite o fuoriuscite impreviste
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Servizi di emergenza
- Interventi in caso di pericoli biologici
- Emergenze CBRN
- Fuoriuscite di sostanze chimiche
- Fuga accidentale di gas tossici
- Situazioni industriali d'emergenza
- Pulizia cisterne

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Aria esterna:** protezione personale confortevole senza SCBA
- **Tessuto in poliammide rivestito in PVC:** flessibilità e forte resistenza chimica
- **Sistema di anelli per guanti a baionetta:** cambio guanti rapido e facile con varie combinazioni possibili

Diagramma del materiale




Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Arancione
Quadro generale confezionamento	Confezionata singolarmente
Materiale del prodotto	Tessuto poliestere robusto e flessibile, rivestito in PVC su entrambi i lati.
Modello del prodotto	LIGHT FREEFLOW
Quadro generale standard	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 1073-1:2016 & A1:2018 (protezione da particelle radioattive) • EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi) • EN 1149-5:2008 (materiale della tuta antistatica)
Tipo di cucitura	Cuciture doppie coperte all'esterno da nastro saldato in PVC.
Durata	7 years

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	• Design incapsulante tipo CV, senza gobba • Per l'uso con alimentazione d'aria esterna tramite aria (non è necessario utilizzare SCBA)
Sigillatura visiera e faccia	• Visiera tipo CV; • Realizzata in PVC rigido da 2 mm resistente agli urti e agli agenti chimici;
Guanti e attacchi	Guanti in gomma neoprene (cloroprene) Ansell AlphaTec® 08-354 in combinazione con polsi in gomma per una maggiore sicurezza. I guanti sono fissati con il sistema di anelli porta-guanti AlphaTec® Bayonet, che consente una sostituzione rapida e semplice.
Calzature e attacchi	Calzini cuciti all'interno, realizzati con lo stesso tessuto dell'abito. In alternativa, stivali di sicurezza integrati in PVC omologati secondo la norma EN 20345. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico, per una sostituzione semplificata.
Cerniera	Cerniera a tenuta di gas per mansioni gravose, rivestita di gomma cloroprenica. La cerniera si chiude verso il basso e, per una maggiore sicurezza, è protetta da un apposito copricerniera contro gli spruzzi esterni.
Ventilazione	una valvola passa-aria girevole/Freeflow è posizionata sul lato della tuta. L'aria viene distribuita nella parte anteriore della visiera attraverso la tubazione interna in poliuretano (PU) e due diffusori/silenziatori. L'aria in eccesso viene espulsa attraverso quattro valvole di scarico AlphaTec® nella parte posteriore del cappuccio.
Accessori e caratteristiche opzionali	• Lente antiappannamento; • Lente a strappo; • Sistema di luce per visiera a mani libere AlphaTec®; • Cintura interna in vita e accorciatore per gamba per la regolazione della taglia; • Tasche interne e passanti per radio, PTT ecc.; • Anello a D per contenere piccoli strumenti di misurazione e utensili; • Marcatura personalizzata, ad esempio cifre, lettere, loghi; • Sopraguento AlphaTec® 58-800 per una maggiore resistenza al taglio e alla perforazione; • Altri accessori sono disponibili su richiesta
Inclusi in ogni consegna	• 1 paio di guanti interni comfort; • 2 perni di bloccaggio extra per il sistema di anelli a baionetta per guanti; • 1 lubrificante Molycote per gli O-ring nel sistema di anelli a baionetta per guanti; • 1 stick di grasso per la lubrificazione della cerniera; • 1 paio di calze in silicone comfort (solo per tute con calze cucite); • 1 appendiabiti

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	North America Region Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Regioni dell'Asia Pacifico Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	America Latina & Caraibi Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

