

Precedentemente noto come: TRELLCHEM® Treltrain

Tuta da allenamento in PVC non certificata che combina resistenza, durata e flessibilità.

- **Maggiore praticità:** progettata per replicare la vestibilità e la sensazione delle tute di protezione chimica a tenuta di gas in prima linea, l'indumento di protezione chimica AlphaTec™ TRAINER è un prodotto non certificato, pensato per un addestramento realistico, che consente di conservare le tute operative fino a quando non sono realmente necessarie
- **Difese rinforzate:** con lo stesso design delle tute operative a tenuta di gas AlphaTec™, AlphaTec™ TRAINER è composto da un tessuto resistente e durevole, ma morbido, e rivestito in PVC su entrambi i lati
- **Protezione migliorata:** inoltre, questa tuta protettiva è rinforzata con cuciture saldate e una cerniera resistente, impermeabile e rivestita in PVC



Industrie

- Trasformazione alimentare
- Chimica
- Industria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso

Applicazioni

- Solo a scopo formativo

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Prodotto non certificato per un addestramento realistico:** tuta protettiva pratica
- **Tessuto resistente, morbido e durevole rivestito in PVC:** comfort e sicurezza
- **Cuciture saldate e cerniera rivestita in PVC:** protezione personale resistente

Diagramma del materiale





Diagramma di cucitura



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Verde
Quadro generale confezionamento	Imballati singolarmente
Materiale del prodotto	Tessuto poliestere robusto e flessibile rivestito in PVC su entrambi i lati.
Modello del prodotto	TRAINER
Quadro generale standard	Prodotto non certificato. Solo per scopi formativi.

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	• Tuta incapsulante di tipo CV (con visiera e gobba, autorespiratore indossato all'interno della tuta);• Design incapsulante tipo VP1 (visiera più grande, con gobba, autorespiratore indossato all'interno della tuta);• Design non incapsulante tipo T (con guarnizione facciale e senza gobba, autorespiratore indossato all'esterno della tuta)
Sigillatura visiera e faccia	• Tute incapsulanti dotate di visiera rigida in PVC resistente agli urti da 2 mm;• Visiera in PVC morbido da 1 mm disponibile come optional;• La visiera è disponibile in due taglie opzionali: CV o la più grande VP1;• Tute non incapsulanti dotate di guarnizione facciale anatomica;
Guanti e attacchi	Guanti in gomma AlphaTec® 08-354 in neoprene (cloroprene) in combinazione con polsini in gomma. Sono disponibili altre opzioni di guanti. I guanti sono fissati con il sistema di anelli a baionetta di scarico AlphaTec®, che offre una sostituzione rapida e semplice dei guanti.
Calzature e attacchi	Calzino cucito all'interno, realizzato con lo stesso tessuto dell'abito. In alternativa, stivali di sicurezza in PVC. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico, per una sostituzione semplificata.
Cerniera	Cerniera con rivestimento PVC impermeabile, resistente e durevole. La cerniera si chiude verso il basso ed è protetta da un apposito copricerniera contro gli spruzzi esterni.
Ventilazione	• Un sistema di ventilazione è incluso di serie. Per la sicurezza di chi lo indossa, garantisce un livello costante di sovrappressione all'interno della tuta;La valvola di regolazione AlphaTec® ha 3 portate di ventilazione (2, 30 e 100 l/min) più la posizione zero/off ed è disponibile anche in versione pass-through;(solo per tute incapsulanti), per l'utilizzo con alimentazione d'aria esterna;Le tute incapsulanti (tipo CV/VP1) hanno due valvole di scarico AlphaTec® nella parte posteriore del cappuccio;Le tute non incapsulanti (tipo T) hanno una valvola di scarico AlphaTec® sul petto
Accessori e caratteristiche opzionali	• Valvola di regolazione combinata AlphaTec® Exhaust e passaggio aria (solo per tute incapsulanti);• Lente a strappo (solo per tute incapsulanti);• Lente antiappannamento (solo per tute incapsulanti);• Sistema di luce visiera vivavoce AlphaTec® Exhaust (solo per tute incapsulanti);• Supporto per manometro (solo per tute incapsulanti);• Tasche interne e passanti per radio, PPT ecc. (solo per tute incapsulanti);• Cintura interna in vita e accorciatore per gamba per la regolazione della taglia;• Anello a D per il fissaggio di piccoli strumenti di misurazione e utensili;• Marcatura personalizzata, ad esempio cifre, lettere, loghi;• Sopraguanto AlphaTec® #58-800 per una maggiore resistenza a tagli e forature;• Borsa portaoggetti AlphaTec®;• Altri accessori sono disponibili su richiesta
Inclusi in ogni consegna	• 1 paio di guanti interni comfort;• 2 perni di bloccaggio extra per il sistema di anelli a baionetta per guanti;• 1 lubrificante Molycote per gli O-ring del sistema di anelli a baionetta per guanti;• 1 stick di grasso per la lubrificazione della cerniera;• 1 paio di calze in silicone comfort (solo per tute con calze cucite);• 1 appendiabiti

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	North America Region Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Regioni dell'Asia Pacifico Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	America Latina & Caraibi Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

