

Occhiali autoclavabili

Costruiti in gomma siliconica super-morbida e leggera per offrire comfort all'utilizzatore e consentire un uso prolungato, gli occhiali per camera bianca BioClean Clearview autoclavabili sono dotati di un sistema di ventilazione indiretta per ridurre il rischio di contaminazione dell'ambiente controllato, hanno una lente in polycarbonato rinforzato antigraffio otticamente corretta e possono essere indossati sopra gli occhiali da vista.

Key Features and Benefits

Montatura super morbida Sistema di ventilazione indiretta
Fascia per la testa in tessuto che non forma lanugine senza lattice
Lente in polycarbonato rinforzato, antigraffio e otticamente corretta
Testati per resistere a >40 cicli in autoclave della durata di 30 minuti a 121°C/250°F
Testati per resistere a 12 cicli di irraggiamento con raggi gamma



Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Laboratorio e ricerca
- Produzione e produzione

Consigliato per

- Produzione di dispositivi medici
- Operazioni di miscelazione nelle biotecnologie
- Manipolazione materiali attivi
- Manutenzione di attrezzature e strumenti
- Sintesi organica e di altro materiale
- Preparazione di prodotti farmaceutici
- Pulizia e preparazione camere bianche
- Produzione farmaceutica
- Produzione di semiconduttori
- Assemblaggio elettrodomestici



Occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAH

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	Policarbonato, Gomma silicone, Polipropilene
Colore	Bianco
Standard di audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Quadro generale confezionamento	Occhiali (BCAH): Un pezzo per sacchetto in PE sigillato (da rimuovere prima dell'autoclavaggio); 12 sacchetti per scatola interna; cinque scatole per scatolone (60 pezzi) Lente di ricambio (BCAH-SL): Un pezzo per sacchetto in PE sigillato; 10 sacchetti per scatola interna; 10 sacchetti per scatolone (100 pezzi) Cinturino di ricambio (BCAH-SS): 25 pezzi per sacchetto in PE sigillato; due sacchetti per scatola interna; 10 sacchetti per scatolone (500 pezzi)
Paese di origine	Malesia
Metodo di sterilizzazione	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes.
Classe Camera pulita	Classe 4 ISO e BPF UE Grado A
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione.
Numero cornice standard	EN166 - Norma europea sulla protezione individuale degli occhi
Classe ottica	1
Istruzioni per la conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto (<40°C), lontano dalla luce diretta del sole e dalla luce fluorescente.
Peso	106 g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensioni complessive	Peso totale (± 2 g) 106 g Spessore lente ($\pm 0,3$ mm) 1 mm Larghezza ponticello ($\pm 0,5$ mm) 50 mm Altezza ponticello ($\pm 0,5$ mm) 20 mm Larghezza totale (da cerniera a cerniera)(± 3 mm) 180 mm Altezza totale (± 3 mm) 92 mm
-------------------------------	---

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Occhiali autoclavabili
BCAH	RIORDINE N.	BCAH



Occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAH

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Norma europea sulla protezione individuale degli occhi	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

