

Occhiali in silicone clearview autoclavabili con proprietà antigraffio e antiappannamento

- **Comfort elevato:** Questiocchiali BioClean™ clearview sono caratterizzati da un archetto senza lattice e che non fa la piega, con una montatura in gomma siliconica supermorbida e leggera che consente un uso prolungato e il massimo comfort per l'utente.
- **Difese avanzate:** Gli occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAH sono dotati di un sistema di ventilazione indiretta che contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione nell'ambiente controllato.
- **Visione ottimizzata:** questi occhiali BioClean™ clearview offrono a chi li indossa una lente otticamente corretta, in policarbonato temperato antigraffio e antiappannamento, ideale per l'uso sopra gli occhiali da vista.
- **Durata migliorata:** Questi occhiali autoclavabili per camere bianche possono tollerare fino a 1 ciclo di irradiazione gamma e sono testati per resistere a 40 cicli di autoclave della durata di 30 minuti a 121°C/250°F. Prestazioni antiappannamento che permangono fino a 25 cicli senza segni di degrado (in condizioni di laboratorio)



Key Features and Benefits

- **Materiale leggero:** Consente un uso prolungato e il comfort dell'utilizzatore
- **Sistema di ventilazione indiretta:** Riduce il rischio di contaminazione
- **Proprietà antigraffio e antiappannamento:** Per una visione senza ostacoli

Industrie

- WWW.ANSELL.COM critici
- Laboratorio e ricerca
- Produzione e produzione

Consigliato per

- Pulizia e preparazione camere bianche
- Produzione di semiconduttori

- Assemblaggio elettrodomestici
- Produzione di dispositivi medici



Occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAH

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	Policarbonato, Gomma silicone, Polipropilene
Colore	Bianco
Standard di audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standard	Numero CE, EN 166:2001, Categoria II, UKCA
Quadro generale confezionamento	Occhiali (BCAH): Un pezzo per sacchetto in PE sigillato (da rimuovere prima dell'autoclavaggio); 12 sacchetti per scatola interna; cinque scatole per cartone (60 pezzi) Lente di ricambio (BCAH-SL): Un pezzo per sacchetto in PE sigillato; 10 sacchetti per scatola interna; 10 scatole per cartone (100 pezzi) Cinturino di ricambio (BCAH-SS): 25 pezzi per sacchetto in PE sigillato; due sacchetti per scatola interna; 10 scatole per cartone (500 pezzi)
Classe Camera pulita	Classe 4 ISO
Durata	5 years
Numero cornice standard	EN166 - Norma europea sulla protezione individuale degli occhi
Classe ottica	1
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo asciutto e nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se i prodotti sono conservati correttamente, come indicato, non perderanno le loro prestazioni o cambieranno le loro caratteristiche in modo significativo. Se i prodotti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensioni complessive	Peso totale ($\pm 2g$) 106g Spessore della lente ($\pm 0,3mm$) 1mm Larghezza del ponte ($\pm 0,5mm$) 50mm Altezza del ponte ($\pm 0,5mm$) 20mm Larghezza complessiva (da cerniera a cerniera) ($\pm 3mm$) 180mm Altezza complessiva ($\pm 3mm$) 92mm
-------------------------------	---

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Occhiali autoclavabili	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAH	RIORDINE N.	BCAH	BCAH-SL	BCAH-SS



Occhiali autoclavabili BioClean™ Clearview BCAH

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN166 - Norma europea sulla protezione individuale degli occhi	Standard europeo sulla protezione personale degli occhi
Field of Use	3	Liquidi (gocce o schizzi)
Field of Use	BT	Impatto energetico medio alle temperature estreme
Conformity Mark	CE	Conformità agli standard europei
Field of Use	UKCA	Conformità allo standard britannico

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	BioClean	BioClean™
Optical Class	1	Alta qualità ottica
Mechanical Strength	BT	Impatto energetico medio alle temperature estreme
Field of Use	N	Resistenza all'appannamento
Field of Use	O	Oculare originale
Original Or Replacement Ocular	∇	Sostituzione oculare

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standard delle prestazioni e
conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.



