

# Guanti sterili da camera bianca lunghi fino al gomito, per una protezione personale confortevole e flessibile.

- **Maggiore comfort e flessibilità:** La composizione del film morbido ed elastico dei guanti BioClean™ Extra BLAS, lunghi fino al gomito, migliora la flessibilità e il comfort.
- **Protezione aggiuntiva:** Il design della lunghezza del gomito garantisce la protezione di avambraccio, polso e mano, limitando i rischi di contaminazione incrociata.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** I guanti sterili BioClean™ Extra BLAS sono inoltre confezionati in modo asettico, sterilizzati con irradiazione gamma (SAL minimo di 10<sup>-6</sup>) e prodotti in conformità agli standard ISO, riducendo ulteriormente i rischi di contaminazione.
- **Forza potenziata:** La superficie strutturata e il polsino con perline di questi guanti per camera bianca ne migliorano la resistenza e la stabilità, riducendo il rischio di strappi durante la calzatura.
- **Maggiore praticità:** Inoltre, i guanti per ambienti controllati BioClean™ Extra BLAS sono progettati per essere facilmente indossati due volte, per una comodità quotidiana.



*ATTENZIONE: non è stato verificato l'uso sicuro di questi guanti da parte di soggetti sensibilizzati al lattice. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che potrebbe causare reazioni allergiche.*

## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Pellicola morbida ed elastica:** Per un comfort flessibile

[www.ansell.com](http://www.ansell.com)

- **Design con lunghezza al gomito:**  
Maggiore copertura, minori rischi di contaminazione incrociata
- **Livello di garanzia di sterilità\*:**  
Confezionato in modo asettico, sterilizzato con irraggiamento gamma

\*SAL minimo di 10<sup>-6</sup>



# Extra BLAS

Guanto sterile monouso in lattice per camera bianca

## Industrie SCHEDE TECNICHE

- Ambienti controllati e critici

|                                                   | Informazioni prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale</b>                                  | Lattice di gomma naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Colore</b>                                     | Naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Forma</b>                                      | Ambidestri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Polso</b>                                      | Bordino salvagoccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produzione/Standard di audit QMS</b>           | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regolamentazione</b>                           | CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Contatto con alimenti, Categoria III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Confezionamento</b>                            | <p>Un paio per involucro interno in PE; un involucro per busta sigillata in PE EasyTear; 10 sacchetti per sacchetto esterno sigillato in PE; 20 sacchetti esterni per scatolone (200 paia)</p> <p><b>Imballaggi più sostenibili:</b> Questi guanti sterili sono confezionati in imballaggi di plastica riciclabile* e consegnati in scatole di cartone riciclato.</p> <p>*L'involucro interno, la busta, il sacchetto e la fodera sono realizzati con film a base di polietilene (PE). Verificare sempre lo stato di riciclabilità locale, in quanto questi materiali potrebbero non essere considerati idonei al riciclaggio nel proprio paese.</p> |
| <b>Conservazione</b>                              | Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo asciutto e nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se i prodotti sono conservati correttamente, come indicato, non perderanno le loro prestazioni o cambieranno le loro caratteristiche in modo significativo. Se i prodotti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paese di origine</b>                           | India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Taglie disponibili</b>                         | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Superficie esterna del guanto</b>              | Dita e palmo testurizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Internal Glove Surface</b>                     | Clorurati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Metodo di sterilizzazione</b>                  | Raggi GAMMA (25 kGy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dose minima sterilizzazione</b>                | 25kGy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Livello di garanzia della sterilità</b>        | 10 <sup>-6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Classe in Camera Bianca</b>                    | Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata</b>                                     | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Testati per uso con farmaci chemioterapici</b> | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Livello di proteine</b>                        | 50 µg/g, o meno, di proteine estraibili totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Antistatico</b>                                | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Extra BLAS

Guanto sterile monouso in lattice per camera bianca

| Proprietà fisiche                                   |                             |             |             |               | Metodo di prova |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Taglie                                              | S (6.5 - 7)                 | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | EN ISO 21420    |
| Lunghezza (mm/in)                                   | 410 / 16                    |             |             |               |                 |
| Ampiezza del palmo (mm/in)                          | 86/3.38                     | 96/3.78     | 106/4.17    | 115/4.53      |                 |
|                                                     |                             |             |             |               |                 |
| Assenza di forature                                 | 1.5 AQL Performance Level 2 |             |             |               | EN 374-2        |
| Conta particellare media ≥0,5µm (conte / cm²)       | <1500                       |             |             |               | IEST-RP-CC005.4 |
| Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)   | 0.18 / 7.09                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)    | 0.21 / 8.27                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil) | 0.13 / 5.12                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Forza a rottura (N) durante l'invecchiamento        | ≥ 9 N                       |             |             |               | EN 455-2        |

## CONTENUTO DI IONI

| Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Medio               | Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Medio               |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Ammonio                                     | 0.333               | Nitrato                                     | 0.528               |
| Bromuro                                     | 0.053               | Nitrito                                     | Disponibile su file |
| Calcio                                      | 1.155               | Fosfato                                     | 0.014               |
| Cloruro                                     | 4.412               | Potassio                                    | 0,075               |
| Fluoruro                                    | Disponibile su file | Sodio                                       | 0.025               |
| Litio                                       | 0,230               | Solfato                                     | 0.267               |
| Magnesio                                    | Disponibile su file | Zinco                                       | Disponibile su file |

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| TAGLIA      | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| RIORDINE N. | BLAS-S      | BLAS-M      | BLAS-L      | BLAS-XL       |

## STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.



