

# Guanti in vinile per camere bianche, non sterili e non testurizzati, che offrono la tattilità necessaria per i lavori di precisione

- **Tattilità accentuata:** Grazie ai livelli di spessore ottimali, i guanti in vinile non sterile BioClean™ Vector BVA-E assicurano elevati livelli di sensibilità tattile, rendendoli perfetti per le manipolazioni di precisione.
- **Forza potenziata:** Questi guanti per camera bianca sono inoltre dotati di un polsino con perline, che aumenta la resistenza e garantisce una vestibilità più stabile, riducendo al minimo i rischi di rotolamento dei liquidi.
- **Salvaguardia dell'integrità del prodotto:** I guanti senza polvere forniscono una dissipazione elettrostatica controllata per evitare l'accumulo di cariche statiche che potrebbero danneggiare i componenti.



## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Spessore ottimale:** Alta sensibilità tattile, ideale per lavori di precisione
- **Polsino con perline:** maggiore resistenza e vestibilità stabile e sicura
- **Proprietà ESD:** protezione avanzata del prodotto\*

\*Attraverso la dissipazione controllata dell'elettricità statica.

## Industrie

- Ambienti controllati e critici





## Vector BVA-E

Guanto in vinile monouso non sterile  
per camera bianca

### SCHEDA TECNICA

|                                        | Informazioni prodotto                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                              | Vinile (Cloruro di polivinile)                                                                                                                                             |
| Colore                                 | Trasparente                                                                                                                                                                |
| Forma                                  | Ambidestri                                                                                                                                                                 |
| Polso                                  | Bordino salvagoccia                                                                                                                                                        |
| Produzione/Standard di audit QMS       | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                                         |
| Regolamentazione                       | EN 420:2003 + A1:2009, Categoria I                                                                                                                                         |
| Confezionamento                        | 100 pezzi per sacchetto interno sigillato in PE; un sacchetto interno in PE per sacchetto esterno sigillato in PE; 10 sacchetti esterni per cartone rivestito (1000 pezzi) |
| Conservazione                          | Conservare in luogo fresco e asciutto (<40°C), lontano dalla luce diretta del sole e dalla luce fluorescente.                                                              |
| Paese di origine                       | Taiwan                                                                                                                                                                     |
| Taglie disponibili                     | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)                                                                                                                         |
| Contenuto di polvere                   | Senza polvere                                                                                                                                                              |
| Superficie esterna del guanto          | Liscia                                                                                                                                                                     |
| Internal Glove Surface                 | Clorurati                                                                                                                                                                  |
| Classe in Camera Bianca                | Classe 5 ISO                                                                                                                                                               |
| Durata                                 | Cinque (5) anni dalla data di produzione                                                                                                                                   |
| Livello di proteine                    | N/A: non contiene lattice di gomma naturale                                                                                                                                |
| Antistatico                            | Sì                                                                                                                                                                         |
| Acceleranti chimici di vulcanizzazione | <ul style="list-style-type: none"><li>Nessuna</li></ul>                                                                                                                    |



## Vector BVA-E

Guanto in vinile monouso non sterile  
per camera bianca

| Proprietà fisiche                                                         |                                  |       |        |        | Metodo di prova |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| Taglie                                                                    | S                                | M     | L      | XL     |                 |
| Lunghezza (mm/in)                                                         | 300 / 12                         |       |        |        |                 |
| Ampiezza del palmo (mm/in)                                                | 85 mm                            | 95 mm | 105 mm | 115 mm |                 |
| Assenza di forature                                                       | AQL 1,5 Livello di prestazioni 2 |       |        |        |                 |
| Conta particellare media $\geq 0,5\mu\text{m}$ (conte / cm <sup>2</sup> ) | <3000                            |       |        |        |                 |
| Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)                         | 0.09 / 3.54                      |       |        |        |                 |
| Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)                          | 0.10 / 3.94                      |       |        |        |                 |
| Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)                       | 0.06 / 2.36                      |       |        |        |                 |
| Forza a rottura (N) durante l'invecchiamento                              | $\geq 3.6$ N                     |       |        |        |                 |

## CONTENUTO DI IONI

| Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Medio        | Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Medio        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| Ammonio                                     | Non rilevato | Nitrato                                     | 0,03         |
| Bromuro                                     | 0.002        | Nitrito                                     | 0,001        |
| Calcio                                      | 0.035        | Fosfato                                     | 0.019        |
| Cloruro                                     | 0,07         | Potassio                                    | 0.007        |
| Fluoruro                                    | 0.003        | Sodio                                       | 0,22         |
| Litio                                       | 0,001        | Solfato                                     | 0,12         |
| Magnesio                                    | 0.002        | Zinco                                       | Non rilevato |

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| TAGLIA      | S       | M       | L       | XL       |
|-------------|---------|---------|---------|----------|
| RIORDINE N. | BVA-E-S | BVA-E-M | BVA-E-L | BVA-E-XL |

## STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

