

EDGE®

INDUSTRIAL WORK GLOVES

48-929

Guanto industriale resistente al taglio
per mansioni medie



Taglio



Olio

Ergonomic Protection



Mansioni medie

Guanti da lavoro per impieghi medi, che assicurano una presa sicura e una protezione da abrasione, taglio e olio.

- **Maggiore durata:** Dotati di una fodera senza cuciture completamente rivestita in NBR e di un palmo ruvido, i guanti protettivi EDGE® 48-929 offrono una presa estremamente sicura in ambienti oleosi, proteggendo al contempo la pelle da lesioni e contaminazione da olio.
- **Protezione specializzata:** Testati e certificati secondo le norme EN 420 (requisiti generali) ed EN 388 (rischi meccanici), questi guanti in nitrile dal costo contenuto offrono un'eccellente resistenza alle abrasioni, ai tagli e agli olii.
- **Caratteristiche avanzate:** Il polso elastico dei guanti di protezione EDGE® 48-929 garantisce una vestibilità sicura e aderente al polso, rendendoli ideali per i lavoratori che maneggiano componenti taglienti di piccole e medie dimensioni ricoperti di oli o lubrificanti.
- **Conformità alla manipolazione degli alimenti:** Realizzati con materiali approvati dalla FDA, questi guanti da lavoro sono adatti al contatto con gli alimenti e al confezionamento.



Industrie

- Aerospazio
- Industria automobilistica
- Produzione di vetro
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Trasporti
- Chimica
- Olio e gas

Applicazioni

- Utilizzo di macchinari/Stampaggio/Taglio
- Smerigliatura
- Assemblaggio di parti
- Manutenzione
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari
- Manipolazione di oggetti o metalli taglienti

Caratteristiche chiave

- **Rivestimento in NBR:** Per guanti di sicurezza con presa e protezione della pelle superiori
- **Certificato EN 420 e EN 388:** Protezione contro i rischi meccanici
- **Polso in maglia elastica:** Per una maggiore protezione e comfort del polso

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
EDGE [®] 48-929	Finitura: Interamente rivestito Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: Spandex, Fibra di vetro, Polietilene Modello di polso: Polso a maglia	13	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	225-285 mm, 8,89-11,22 pollici	Nero	12 paia/sacchetto, 12 sacchetti/cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, [®] e [™] sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.