

HyFlex™

11-616

Il riferimento per tattilità, destrezza e flessibilità



Multiuso



Mansioni leggere

Guanti ultrasottili rivestiti in PU, che vantano un'elevata tattilità e destrezza, per manipolazioni delicate

- **Destrezza migliorata:** La fodera leggera da 18 gauge dei guanti industriali HyFlex™ 11-616 riduce lo sforzo e semplifica i movimenti ripetitivi
- **Tattilità ottimizzata:** Il rivestimento in poliuretano ultrasottile ottimizza la sensibilità tattile e conferisce una sensazione di "seconda pelle", perfetta per le manipolazioni più delicate.
- **Durata migliorata:** Lo stesso rivestimento in PU aiuta questi guanti HyFlex™ a soddisfare gli standard ANSI/EN di resistenza all'abrasione.
- **Estetica considerata:** La fodera in nylon scuro dei guanti da lavoro industriali HyFlex™ 11-616 nasconde sporco e macchie, prolungando la durata dei guanti.
- **Certificato di compatibilità con la pelle:** La certificazione Dermatest™ garantisce una protezione della mano rispettosa della pelle



Industrie

- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Costruzione
- Trasporti
- Chimica

Applicazioni

- Afferrare e serrare componenti
- Serrare parti e componenti
- Assemblaggio e montaggio di componenti

HyFlex™

11-616

Il riferimento per tattilità, destrezza e flessibilità

Caratteristiche chiave

- Design leggero da 18 gauge: guanti di sicurezza ad alta destrezza
- Rivestimento in poliuretano ultrasottile: per un effetto tattile da "seconda pelle".
- Fodera in nylon scuro: Guanti DPI resistenti che nascondono sporco e macchie

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2121X

Tecnologie



Touchscreen Compatible

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
HyFlex™ 11-616	Finitura: Palmo rivestito Materiale del rivestimento: Poliuretano Materiale della fodera: Nylon Modello di polso: Polso a maglia	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	195-245 mm / 7.63-9.96 inches	Nero	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell