

HyFlex™

48-135

Protezione contro le scariche elettrostatiche

Precedentemente noto come: Sensilite®



Multiuso



Mansioni leggere

Guanti da lavoro leggeri con rivestimento sulle dita, per la protezione contro le scariche elettrostatiche

- **Protezione specializzata:** I guanti industriali leggeri HyFlex™ 48-135 sono progettati per resistere alle scariche elettrostatiche (ESD)*, garantendo la protezione del prodotto.
- **Miglioramento della tattilità:** Sviluppati con un rivestimento in poliuretano intorno alla punta delle dita, questi guanti HyFlex™ garantiscono a chi li indossa livelli eccellenti di flessibilità e tattilità, perfetti per le manipolazioni di precisione.
- **Comfort elevato:** Grazie alla struttura senza cuciture e alle varie opzioni di taglia, i guanti di sicurezza HyFlex™ 48-135 resistenti alle scariche elettrostatiche offrono una vestibilità comoda e ottimizzata.
*EN 1149-1: Resistività superficiale (Ω): $1,93 \times 10^{10}$
EN 1149-2: Resistenza di volume (Ω): $4,79 \times 10^7$
EN 1149-3: Decadimento della carica T50 inferiore a 0,01 secondi



HyFlex™

48-135

Protezione contro le scariche elettrostatiche

Precedentemente noto come: Sensilite®

Caratteristiche chiave

- **Protezione dalle scariche elettrostatiche:** salvaguardia dell'integrità del prodotto
- **Rivestimento dei polpastrelli in poliuretano:** ampia flessibilità e tattilità
- **Struttura senza cuciture, taglie variabili:** vestibilità ottimale, comfort ottimale

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH



EN388: 2016



EN 16350



113XA

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
HyFlex™ 48-135	Finitura: Polpastrelli rivestiti Materiale del rivestimento: Poliuretano Materiale della fodera: Nylon Modello di polso: Polso a maglia	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	190-240 mm / 7.48-9.45 inches	Bianco	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell