

电绝缘手套（保护等级2 - RIG216B）

根据人体工学设计的天然橡胶绝缘手套，全天安全舒适

原产品名为：E103



电气操作



中型应用

电工绝缘是手套，为超卓的舒适度、表现力和安全性而设计

- 此款电绝缘手套由天然橡胶制成，采用专有的环保浸渍工艺，具有极高的柔韧性和灵活性
- 根据人体工程力学设计，可减轻手部疲劳
- 宽大的喇叭形袖口为衣服留出了空间
- 光滑的设计还具有易于穿脱的特性
- 通过EN 60903要求的A+Z+H性能R类认证，以及耐极低温认证（C类）
- 电压接触风险应用 AC 最大 17000 V (DC 最大 25500)



行业

- 汽车
- 电气操作
- 施工
- 矿业
- 机械和设备

应用

- 有触电风险的应用
- 电气承包商
- 混合动力发动机的制造和维修
- 所有工业环境下的维护、修理和操作任务（MRO）
- 公共交通设施维修及保养
- 电力维护、维修和传输
- 电线附近的电信维修作业

电绝缘手套（保护等级2 - RIG216B）

根据人体工学设计的天然橡胶绝缘手套，全天安全舒适

原产品名为：E103

关键特征

- 舒适度性能概况
- 天然橡胶具有极高的耐用性和柔韧性
- 根据人体工程学设计的，以减少手部疲劳
- 宽大的喇叭袖口为衣服留出了空间，并改善了透气性
- 通过硬化处理的表面更加光滑，易于穿脱和具有更好防护性
- 产品符合所有适用的NFPA，OSHA和CSA标准
- 环保型
- 专有浸渍工艺
- 通过ISO 14001认证的制造工厂
- 此款电绝缘手套可提供符合EN 61482-1-2要求的2级防电弧保护性能

性能标准与 监管合规



规格

品牌/样式	说明	量规	尺码	长度	涂层颜色	包装
ActivArm电绝缘手套（保护等级2 - RIG216B）	涂层材料: 天然乳胶 袖口样式: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	410毫米/16英寸	黑色	• 1 副/袋, 10 副/箱

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
: 111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
: Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
地址: Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
地址: Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 墨西哥
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

加拿大

安思尔加拿大 (Ansell Canada)
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
电话: +1 800 363 8340
传真: +1 800 267 3551