

EDGE™

48-920

高性价比的手部防护解决方案，适用于需要出色抓握和高耐油的轻型应用



多用途



防油



轻型应用

耐磨耐油手套，确保在轻型应用中提供出色的抓握力

- **耐用性更强：** EDGE™ 48-920 安全手套采用丁腈橡胶（NBR）涂层，具有出色的耐油性和耐磨性，在油腻环境中的抓握性能极佳。
- **久经考验的防护性能：** 这款优质而实惠的工作手套符合 EN 420 和 EN 388 标准，可最大限度地降低机械风险，并提供更好的腕部和手部安全防护
- **增强特性：** EDGE™ 48-920 防护手套采用无缝衬里、丁腈橡胶涂层掌部和弹性针织腕部制成，非常适合处理轻微涂有油或润滑剂的中小型部件的劳动者使用。
- **符合食品处理要求：** 这款手部防护手套采用符合 FDA 标准的材料制成，非常适用于食品处理和食品包装



行业

- 汽车
- 施工

应用

- 质量控制
- 维护
- 金属加工
- 零件装配

EDGE™

48-920

高性价比的手部防护解决方案，适用于需要出色抓握和高耐油的轻型应用

关键特征

- **丁腈橡胶涂层：** 打造耐用的工作手套，提供持久的性能
- **符合EN 420 和 EN 388 认证：** 为手部提供耐磨防护
- **弹性针织腕部：** 为长时间使用提供最佳舒适度和防护

性能标准与 监管合规

符合REACH标准

EN388: 2016



4121A

规格

品牌 样式	说明	量规	尺码	长度	涂层颜色	包装
EDGE™ 48-920	精加工: 掌浸 涂层材料: 丁腈 衬里材料: 涤纶 袖口样式: 腕部针织式	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm / 8.66-10.63 inches	黑色	12 pairs/bag, 12 bags/carton

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
: 111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
: Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
地址: Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
地址: Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 墨西哥
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

加拿大

安思尔加拿大 (Ansell Canada)
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
电话: +1 800 363 8340
传真: +1 800 267 3551

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

Ansell