

MICRO-TOUCH™ Coated

多用途

无粉乳胶检查涂层手套，可快速、频繁穿戴

这款非无菌手套具有聚丙烯酸酯内涂层，可确保轻松快速地穿戴，非常适合需要频繁更换手套的用户。安思尔的天然胶乳配方提供合体舒适的手套，同时额外的浸出步骤确保极低的蛋白残留量。CE标志的I类医疗器械，此外还获得了认证，也是CE标志的III类个人防护装备（Personal Protective Equipment），确保质量更加一致，并为广泛的应用提供防护。


主要特点和优点：

- 聚丙烯酸酯内涂层更易于穿戴
- 乳胶配方和优化的薄膜厚度使手套弹性好、灵活性强、灵敏度高
- 由于不含秋兰姆，低过敏性乳胶可降低接触性皮炎的风险

注意：该产品含有天然橡胶胶乳，可能引起过敏反应。

建议用于

- 简短、低风险的检查程序
- 潮湿穿戴



MICRO-TOUCH™ 随时随地提供防护

MICRO-TOUCH®优质医学检查手套采用科学的设计，能够满足医疗专业人士的各种需求。精细的设计特征包括：能够确保长时间手术过程中舒适性的安思尔人体工学技术，可防止有害误操作的湿手抓握创新，以及可实现最大灵敏性的超薄薄膜。通用型MICRO-TOUCH为护理人员提供充分准备和舒适防护，使护理人员可以安心专注于最重要的事情：患者及他们自己的健康和防护。

MICRO-TOUCH™ Coated

多用途

产品信息					
材料	天然胶乳		非天然胶乳制成	否	
颜色	白色		袖口样式	卷边	
袖口长度	标准		外层手套表面	手指纹理	
无孔洞（检查级别I）	1.5 AQL		手指厚度（毫米/密耳）	0.14 / 5.5	
手掌厚度	0.11 / 4.3		可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	
经测试可用于化疗药物	否		不含硅	是	
无菌	无		防静电	未测试	
手套长度	240 / 9.45		产品细分	多用途	
订购信息					
尺码	XS (5.5 - 6)	S (6-6.5)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	303001XS	303001SM	303001MD	303001LG	303001XL
包装和储存					
包装	每个盒子100只手套；每箱10个盒子/1000只手套； *XL每个盒子80只手套；每箱800个盒子/800只手套；				
保质期	3 Years				
存储说明	避免阳光直射； 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源				
标准与认证					
CE 0493, III类, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, UKCA					

请联系您当地的安思尔代表，获取订购信息或其他信息。

北美
美国电话：800 952 9916
加拿大电话：1-844-494-7854
电子邮箱：
insidesalesus@ansell.com

拉丁美洲和加勒比地区
电话：+52(442) 296 20 50
电子邮箱：cslac@ansell.com
巴西电话：+55-11-3356-3100
巴西电子邮箱：
luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
电话：+32 (0) 2 528 74 00
电子邮箱：
info@ansell.eu

亚太地区
电话：+603 8310 6688
电子邮箱：
apac.medical@ansell.com

澳大利亚与新西兰
电话：+61 3 9270 7270
电子邮箱：
protection@ap.ansell.com