

MICROFLEX™

63-864

指端波纹强化、经久耐用的乳胶检查手套。

手套具备强大抓握力，可提供有效保护

这款坚固耐用的乳胶手套采用独特设计，指尖较厚，可有效防止划破和撕裂。 Microflex™63-864手套具备优异的抓握力，能够应对机械维修等各种挑战性工作。 注意：本产品含有天然乳胶，可能导致某些使用者过敏。尚未确定乳胶敏感个体是否能够安全使用本手套。



行业

- 汽车
- 汽车售后市场
- 生命科学

建议用于

- 一般汽车售后市场
- 轮胎转动与更换
- 取样和处理
- 原材料样品采集
- 油、液体和过滤器变化
- 维护实验室家具和设备
- 检查（拣选、检查和标记）
- 检测、选择、检查零件
- 发动机传动和维修

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
材料	天然胶乳
外层手套表面	手指纹理
审计标准	ISO 13485, ISO 9001
产品认证	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Please consult the IFU, CE 0493, UKCA
包装概述	每包100副手套 每箱10包 每箱1,000副手套
存储说明	避免阳光直射； 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
产品细分	坚韧耐用系列
防静电	否
不含硅	否

物理性质

	典型值		测试方法
长度 (毫米/英寸)	245 / 9.65		ASTM D3767,ASTM D6977,EN 420
无孔洞 (检查级别1)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.16 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
手指厚度 (毫米/密耳)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	老化前	老化后	
断裂伸长率 (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
断裂力 (牛)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲 安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.) 电话: +32 (0) 2 528 74 00 传真: +32 (0) 2 528 74 01	北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC) 电话: +1 800 800 0444 传真: +1 800 800 0445	澳大利亚 安思尔有限公司 (Ansell Limited) 电话: +61 1800 337 041 传真: +61 1800 803 578
亚太地区 安思尔全球贸易中心 (马来西亚) 私人有限公司 电话: +603 8310 6688 传真: +603 8310 6688	拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.) 电话: +52 442 248 1544 / 248 3133	俄罗斯 安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC) 电话: +7 495 258 13 16

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

