

MICROFLEX™

93-732I

符合人体工学设计的黑色超薄一次性丁腈橡胶手套

提供卓越的灵活性，同时舒适贴手、触感极佳

MICROFLEX™ Touch 93-732I一次性丁腈橡胶手套具备卓越的灵活性，同时舒适贴手、触感极佳。带有指尖纹理的超薄设计提供优异的触觉敏感度，有助于安全处理仪器和材料。采用ERGOFORM™人体工学设计技术，降低肌肉用力。



行业

- 汽车
- 汽车售后市场
- 惩教设施
- 生命科学
- 化学
- 维护
- 制造业
- 化妆品
- 餐饮服务
- 清洁/卫生

建议用于

- 一般汽车售后市场
- 整容程序
- 实验室分析
- 涂装车间
- 油、液体和过滤器变化
- 食品加工和处理
- 保洁、清理和维护
- 实验室工作、混合、配制、填充、清洁
- 检测、选择、检查零件
- 设备维修和保养

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
材料	丁腈
外层手套表面	手指纹理
审计标准	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
产品认证	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 18889:2019 G1, ISO 9001
包装概述	每盒100只手套； 每箱10盒。
存储说明	避免阳光直射； 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源
原产国	中国
产品细分	高触感
防静电	否
不含硅	否


物理性质

	典型值		测试方法
长度（毫米/英寸）	245 / 9.65		ASTM D6319,EN 455-2
无孔洞（检查级别1）	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
手掌厚度（毫米/密耳）	0.07/2.8		ASTM D6319,EN 455-2
手指厚度（毫米/密耳）	0.11/4.3		ASTM D6319,EN 455-2
	老化前	老化后	
断裂伸长率（%）	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
断裂力（牛）	≥6	≥6	EN 455

订购信息

尺码	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	937321070	937321080	937321090	937321100

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited)
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

俄罗斯

安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)
电话: +7 495 258 13 16

技术



Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

