

独特的黑色掩污设计

得益于其非泡沫特殊配方，Microflex[®] 93-852可在湿性应用/环境中实现牢固抓握。



行业

- 汽车
- 汽车售后市场
- 生命科学
- 机械和设备

建议用于

- 检测、选择、检查零件
- 一般汽车售后市场
- 使用清洁工具和机器人设备
- 油、液体和过滤器变化
- 发动机传动和维修
- 轮胎转动与更换
- 维护实验室家具和设备
- 取样和处理
- 混合、复合固体和液体
- 原材料样品采集
- 固体和液体原材料的称重和分配
- 检查（拣选、检查和标记）

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
外层手套表面	全纹理
审计标准	ISO 13485:2003
产品认证	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
包装概述	100只/盒 10盒/箱 1000只/箱
存储说明	避免阳光直射； 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
产品细分	坚韧耐用系列
防静电	是 EN1149


物理性质

	典型值		测试方法
长度 (毫米/英寸)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
无孔洞 (检查级别1)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-2
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
手指厚度 (毫米/密耳)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
	老化前	老化后	
极限拉伸强度 (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
断裂伸长率 (%)	600	500	ASTM D412
断裂力 (牛)	7	6	EN 455-2

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲 安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.) 电话: +32 (0) 2 528 74 00 传真: +32 (0) 2 528 74 01	北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC) 电话: +1 800 800 0444 传真: +1 800 800 0445	澳大利亚 安思尔有限公司 (Ansell Limited) 电话: +61 1800 337 041 传真: +61 1800 803 578
亚太地区 安思尔全球贸易中心 (马来西亚) 私人有限公司 电话: +603 8310 6688 传真: +603 8310 6688	拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.) 电话: +52 442 248 1544 / 248 3133	俄罗斯 安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC) 电话: +7 495 258 13 16

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

