

手指部位带纹理的清洁乳胶手套，可在100级(ISO 5)环境下使用

Microflex® CE5-512是一款专为100级/ISO 5洁净室环境下使用而设计的舒适型乳胶手套。

关键特征和优势

- 可在100级(ISO 5)/A级洁净室环境下使用
- 柔软的乳胶配方确保舒适性和灵活性
- 不含硅，确保产品的防护性能



行业

- 制药业
- 生物技术制造业
- 电子制造业

建议用于

- 洁净室清洁和准备
- 混合、复合固体和液体
- 溢出或泄漏清理
- 输送液体和固体
- 装载离心机和色谱柱
- 零件装配
- 固体和液体原材料的称重和分配



技术数据表

	产品信息
材料	天然胶乳
颜色	自然色
形状	双手通用
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 9001:2015
包装	100只/双层塑料袋, 10袋/箱, 1000只/箱
存储	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指纹理
Internal Glove Surface	无粉
无尘室兼容性	ISO第5类
保质期	3年
经测试可用于化疗药物	否
蛋白质水平	可提取蛋白质总量为50µg/ g或更少
抗静电性	否

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
无孔洞	1.5 AQL	EN 455-1,ASTM D5151-06 (2011)
典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米)	< 2,000个微粒/平方厘米	IENT-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.14 / 5.5	EN 420/ASTM D3767
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.18 / 7.1	EN 420/ASTM D3767
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.11 / 4.3	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	≥ 21	ASTM D412-06a
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	≥ 16	ASTM D412-06a

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
追加订购编号	CE5-512-XS	CE5-512-S	CE5-512-M	CE5-512-L	CE5-512-XL

性能标准与监管合规

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲 安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV 电话: +32 (0) 2 528 74 00 传真: +32 (0) 2 528 74 01	北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC) US 电话: +1 800 800 0444 US 传真: +1 800 800 0445 CA 电话: +1 800 363 8340	澳大利亚 安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址 电话: +61 1800 337 041 传真: +61 1800 803 578 UK Ansell Nitritex 电话: +44 1638 663338 传真: +44 1638 668890
亚太地区 安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center) (马来西亚)私人有限公司 电话: +603 8310 6688 传真: +603 8310 6688	拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.) 电话: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

