

符合人体工程学设计，减缓手部疲劳

- **降低过敏风险：** MICROFLEX™ 93-733手套不含促进剂，可降低皮炎风险。这些手套可防止I型乳胶过敏和IV型化学过敏风险
- **经久耐用：** 强化配方，可有效防止划破和撕裂，同时确保出色的触觉灵敏度
- **增强舒适性：** 柔软配方，带来轻盈、柔软触感
- **ERGOFORM™技术：** MICROFLEX™ XCEED™ 93-733手套采用安思尔专有的人体工学设计技术，可有效保护肌肉骨骼健康，提高工作效率
- **减少浪费：** 250只/盒的合理包装设计，方便取用单只手套，可有效减少浪费
- **卓越的屏障完整性：** 可接受针孔水平AQL值低至0.65，可确保卓越的屏障完整性



行业

- 汽车售后市场
- 食品加工
- 生命科学

建议用于

- 一般汽车售后市场
- 所有食品加工，有食品接触的应用
- 取样和处理
- 原材料样品采集
- 在HCW或患者中预防IV型化学过敏
- 工厂消毒和灭菌
- 零件装配
- 增强触觉灵敏度和灵活性，特别适用于精细操作

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
材料	丁腈
外层手套表面	手指纹理
审计标准	ISO 13485, ISO 9001
产品认证	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, ISO 9001, EU Food Contact Approved
包装概述	250只手套/盒, 10盒/箱 , 2500只手套/箱
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
产品细分	高触感
防静电	否
不含硅	否

物理性质

	典型值		测试方法
长度 (毫米/英寸)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
无孔洞 (检查级别1)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
手指厚度 (毫米/密耳)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	老化前	老化后	
断裂伸长率 (%)	≥ 500	≥ 400	
断裂力 (牛)	≥ 6	≥ 6	

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码		93733070	93733080	93733090	93733100

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

- 欧洲、中东和非洲**
安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

北美地区
安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

拉丁美洲和加勒比地区
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133
- 澳大利亚**
安思尔有限公司 (Ansell Limited)
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

俄罗斯
安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)
电话: +7 495 258 13 16

技术



Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

