

## Neoprenové rukavice RABS/izolátor, určené k ochraně před agresivními chemikáliemi ve středně náročném prostředí.

Velikost portu: 254mm/10"

Tloušťka: 0,51mm/20mil

- **Specializovaná ochrana:** Neoprenové izolační rukavice AlphaTec® 55-305 splňují normy chemické odolnosti EN ISO 374 a poskytují ochranu proti většině kyselin, alkoholů, olejů a maziv.
- **Snížení rizika kontaminace:** Neoprenové izolační rukavice AlphaTec® 55-305 jsou bez podšívky, což snižuje pravděpodobnost absorpce chemikálií a související rizika kontaminace.
- **Zvýšená odolnost:** Rukavice AlphaTec® Neoprene Isolator 55-305 rovněž splňují normy EN ISO 388 pro odolnost proti oděru, což jim zajišťuje vyšší odolnost.



### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Odolnost proti chemikáliím podle normy EN ISO 374:** Pro spolehlivé ochranné rukavice.
- **Střední tloušťka:** lepší obratnost pro snadnější manipulaci
- **Bez podšívky:** Menší riziko kontaminace a efektivnější čištění

### TECHNICKÝ LIST

|                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód produktu                                         | 55-305                                                                                                                                                                                |
| Materiál                                             | Neoprenový polymer                                                                                                                                                                    |
| Barva                                                | Černá                                                                                                                                                                                 |
| Tvar                                                 | Obouruké                                                                                                                                                                              |
| Vnější povrch rukavic                                | Hladký                                                                                                                                                                                |
| Provedení manžety                                    | Obroubená                                                                                                                                                                             |
| Pokyny pro skladování                                | Není-li prostředek používán, skladujte v původním obalu na suchém a tmavém místě při teplotě 5 °C až 22 °C.                                                                           |
| Dostupné velikosti                                   | 10                                                                                                                                                                                    |
| Rozsah provozní teploty                              | Od -30 °C do 50 °C                                                                                                                                                                    |
| Čisté prostory - třída                               | Nekritické prostředí                                                                                                                                                                  |
| Životnost při uskladnění                             | Pět (5) let od data výroby.                                                                                                                                                           |
| Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky | Ne                                                                                                                                                                                    |
| Antistatické                                         | Ne                                                                                                                                                                                    |
| Standardy                                            | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, UKCA |
| Chemické akcelerátory vulkanizace                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Tetramethyl-thiuram-disulfid</li></ul>                                                                                                          |

### FYZICKÉ VLASTNOSTI

|                                                     | Typické hodnoty  | Testovací metoda |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Délka (mm/palce)                                    | 813 mm / 32"     | EN 455-2         |
| Velikosti portu                                     | 254 mm/10"       |                  |
| Cil tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)  | 0.51 mm / 20 mil | EN 455-2         |
| Cil loušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil) | 0.51 mm / 20 mil | EN 455-2         |

### OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM, EN 388:2016+A1:2018

| Nebezpečí                       | Úroveň výkonu |
|---------------------------------|---------------|
| Odolnost proti oděru            | Level 2       |
| Odolnost proti prořezání ostřím | Level 1       |
| Odolnost proti protržení        | Level 0       |
| Odolnost proti propíchnutí      | Level 0       |

### INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

|        |              |           |
|--------|--------------|-----------|
|        | PORT SIZE    | 10"/254mm |
|        | VELIKOST     | 10        |
| 55-305 | OBJEDNACÍ Č. | 55305100  |

Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

#### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: 1-800-363-8340

#### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Spojené království

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

**Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami**



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.