



Prořezání



Středně náročné podmínky

Rukavice s mechanickou ochranou poskytující vynikající odolnost proti pořezání a optimální pohodlí

- **Zvýšená obranyschopnost:** Ochranné rukavice HyFlex® 11-645 využívají technologii INTERCEPT™ Cut Resistance, která zajišťuje 2x vyšší odolnost proti proříznutí*.
- **Zvýšený komfort:** Tyto rukavice odolné proti proříznutí poskytují vynikající stříh a pocit při nošení a zároveň poskytují silnější ochranu podle norem EN ISO CUT D a ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4.
- **Zvýšená odolnost:** Díky PU povlaku**, který je šetrný k pokožce, mají tyto rukavice na ochranu rukou vynikající odolnost pro suché a mírně mastné aplikace.
- **Přidaná funkce:** Rukavice HyFlex® navíc umožňují používat více zařízení s dotykovou obrazovkou, aniž by si uživatel musel sundávat rukavice.
- **Snížení rizika kontaminace:** Protože tyto průmyslové rukavice neobsahují silikon, zabraňují přenosu nečistot na kov před lakováním.
- **Zaručená šetrnost k pokožce:** Polyuretanové rukavice HyFlex® 11-645 mají také certifikaci Dermatest® a Oekotex.



**Oproti podobným rukavicím ze standardní příze HPPE*

***Nízký obsah DMF <100 ppm ve srovnání s průmyslovým standardem <1000 ppm*

Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba

Aplikace

- Montáž malých ostrých dílů
- Manipulace s plechy a tabulemi
- Údržba
- Inspekce (manipulace, kontrola a značení)

Hlavní vlastnosti

- Technologie INTERCEPT™ odolná proti proříznutí:** Dvojnásobná odolnost proti proříznutí*
- Zvýšený komfort:** Vynikající střih a pocit s důvěryhodnou odolností proti proříznutí
- Povlak PU**:** Vysoká odolnost pro suché a mírně zaolejované aplikace.

*Oproti podobným rukavicím ze standardní příze HPPE

**Nízký obsah DMF <100 ppm ve srovnání s průmyslovým standardem <1000 ppm

Výkonové normy a Shoda se zákonnými nařízeními

V souladu s REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D



Technologie



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Touchscreen Compatible

Specifikace

ZNAČKA KÓD	POPIS	Hustota úpletu	VELIKOST	DÉLKA	BARVA POVRSTENÍ	BALENÍ
HyFlex® 11-645	Dokončení: Povrstvená dlaň Materiál povrstvení: Low DMF polyurethane Materiál podšívky: Technologie Ansell INTERCEPT™ Provedení manžety: Pletené zápěstí	13	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	207-277 MM; 8,14-10,90 PALCE	Černá	12 párů/sáček, 12 sáčků/karton

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Austrálie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105 Rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8
Canada
Tel.: 1 800 363 8340
Fax: 1 800 267 3551