

Silná ochrana proti chemikáliím, bezkonkurenční pohodlí

- Třívrstvý design pro vynikající ochranu proti nebezpečným chemikáliím a to včetně kyselin, rozpouštědel a zásad
- Velmi tenké provedení umožňuje větší citlivost a obratnost
- Extra jemný materiál a ergonomický design pro vynikající pružnost, skvělé padnutí na ruku a pro příjemný pocit při delším nošení
- Nižší akceptovaná úroveň malých dírek (AQL 0,65) a prodloužená manžeta pro spolehlivou ochranu proti rizikovým látkám
- Složení a výrobní proces bez silikonu zajišťují lepší ochranu produktů



Průmyslová odvětví

- Letecký průmysl
- Automobilový průmysl
- Servis motorových vozidel
- Přírodní vědy
- Chemický průmysl
- Zemědělství
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba
- Služby
- Skladování

Doporučeno pro

- Inspekce, výběr a kontrola dílů
- Montáž a kontrola komponentů
- Opravy a údržba vybavení
- Obsluha a údržba výrobní linky
- Trh s náhradními díly automobilů pro všeobecné účely
- Výměna oleje, kapalin a filtrů
- Míchání, směšování pevných a kapalných látek
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Přeprava kapalin a pevných látek mezi sudy či nádržemi a zpracovatelským vybavením

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 9001
Certifikace produktů	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Přehled balení	50 rukavic v zásobníku 10 zásobníků na krabici 500 rukavic na krabici
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Srí Lanka
Segmentace produktů	Vysoké riziko
Antistatické	Ano EN1149
Chemické akcelerátory vulkanizace	Dibutylthiokarbamat zinečnatý (ZDBC) <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>

FYZIKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.198 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Maximální pevnost v tahu (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktový kód	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01	Severní Amerika Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445	Austrálie Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578
Asie a Pacifik Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699	Latinská Amerika a Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133	Rusko Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

