

## Elektrische Isolierhandschuhe Klasse 2 - RIG214B

Strapazierfähige, flexible Hochspannungsschutzhandschuhe, für sicheren Handschutz

Ehemals: E018B



Elektrischer Strom



Mittlere Belastungen

## Strapazierfähige, flexible Hochspannungs-Schutzhandschuhe, für sicheren Handschutz\*

- **Erhöhte Haltbarkeit und Flexibilität:** ActivArm® Elektrisch isolierende Handschuhe Klasse 2 - RIG214B werden in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren aus Latex hergestellt und bieten langlebige, flexible elektrische PSA.
- **Fortschrittliche Ergonomie:** Die Hand in Ruhestellung und die nicht abgespreizten Finger dieser elektrischen Handschuhe verringern die Ermüdung der Hände
- **Erhöhter Komfort:** Ein ausgestellter Bund bietet Belüftung und Platz für Kleidung
- **Erhöhte Praktikabilität:** Diese elektrischen Schutzhandschuhe haben eine glatte Oberfläche, die das An- und Ausziehen erleichtert.
- **Spezialisierte Verteidigungen:** Sie sind Lichtbogen-zertifiziert (APC 2 in Kombination mit 96-003 Lederhandschuhen) und widerstehen einer Berührungsspannung von AC maximal 17000 V (DC maximal 25500)
- **Zertifizierter Schutz:** Sie sind nach EN-Kategorie R\* und Kategorie C\*\* zertifiziert und erfüllen die einschlägigen CSA-, NFPA- und OSHA-Normen.  
\*Für das Bestehen der Eigenschaften A+Z+H  
\*\*Beständigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen



### Industrien

- Automobilindustrie
- Electrical
- Bauarbeiten
- Bergbau
- Maschinen und Anlagen

### Einsatzbereiche

- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elekrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen

## Elektrische Isolierhandschuhe Klasse 2 - RIG214B

Strapazierfähige, flexible Hochspannungsschutzhandschuhe, für sicheren Handschutz

Ehemals: E018B

### Hauptmerkmale

- **Naturkautschuklatexformulierung:** Inhärente Haltbarkeit und Flexibilität
- **Ergonomisches Design:** Für Sicherheitshandschuhe, die die Ermüdung der Hände minimieren
- **Großzügig ausgestellte Manschette:** Idealer Platz für Belüftung und Kleidung  
\*Lichtbogenzertifiziert nach IEC 614821-2:2014 und ASTM F2675:2021

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



In-house testing

EN388: 2016



X232C

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm Elektrische Isolierhandschuhe Klasse 2 - RIG214B	<b>Beschichtungsmaterial:</b> Naturgummilatem <b>Manschetten-Stil:</b> Straight Cuff with rolled beaded edge	8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360mm/14inch	Schwarz	1 Paar/Packung, 10 Paare/Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699