

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

47-400

Bequemer, ölabweisender Handschuh für mittelschwere Arbeiten

Ehemals: Hylite™



Öl



Mittlere Belastungen

Dreivierteltauchende nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe, für mechanische Beständigkeit, Flexibilität und Komfort

- **Optimierter Komfort und Ergonomie:** Die ActivArm® Hylite™ 47-400 Arbeitshandschuhe mit Dreiviertel-Tauchbeschichtung und Nitrilbeschichtung bieten mit ihrem an die natürliche Handkontur angepassten Design, dem Interlock-Strickfutter und den großzügigen Größen einen hervorragenden Tragekomfort.
- **Erweiterter Schutz:** Die spezielle Nitrilformulierung dieser Industriehandschuhe kombiniert starken mechanischen Schutz, Abriebfestigkeit und ölabweisende Eigenschaften mit einem hohen Maß an Flexibilität.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Sie übertreffen Baumwollalternativen um 12 zu 1, leichte Lederhandschuhe um 5 zu 1 und PVC-beschichtete Handschuhe um 3 zu 1.
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** Diese robusten ActivArm®-Handschuhe sind silikonfrei und eignen sich ideal für die Handhabung von Metallblechen und die Herstellung von Motoren. Sie gewährleisten Sauberkeit und minimieren das Risiko der Übertragung von Verunreinigungen.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Endmontage
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Herstellung von Metallteilen und Flachglas
- Montage und Prüfung von Komponenten

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

47-400

Bequemer, ölabweisender Handschuh für mittelschwere Arbeiten

Ehemals: Hylite™

Hauptmerkmale

- **Konturiertes Design mit Interlock-Strickfutter:** Optimaler Komfort und Ergonomie
- **Nitril-Formulierung:** Ölabweisende Eigenschaften, Flexibilität und Abriebfestigkeit
- **Silikonfreies Design:** Saubere, kontaminationsfreie Handhabung von Metall

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



3111A

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® Hylite™ 47-400	Veredelung: ¾-Beschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Interlock-Baumwolle Manschetten-Stil: Strickbund	N.V.	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10,74-11,37 Zoll	Blau	• 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.