

## Antistatische Reinraum-Überschuhe

Der Reinraum-Überschuh mit ableitfähigem Band BioClean SafeStep ESD bietet eine exzellente ESD-Leistung. Merkmale des elastomerimprägnierten Überschuhs und des leitfähigen Bandes sind große Robustheit, Rutschfestigkeit, Abdruckfreiheit und exzellente ESD-Eigenschaften.

### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Abdruckfreies, leitfähiges Band mit exzellenten ESD-Eigenschaften  
Rutschfest  
Elastomerimprägnierung für eine größere Robustheit  
Geringe Partikelfreisetzung



### Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                                  | Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                         | Polypropylen + Polyester + Nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbe                            | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktion/QMS-Prüfungsstandards | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesetzesvorschriften             | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackung                       | 100 Stück/verschweißter PE-Innenbeutel; 1 Innenbeutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 6 Außenbeutel (400 Stück)/Umkarton                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lagerung                         | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben. |
| Erhältliche Größen               | 16in_406mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reinraumklasse                   | ISO-Klasse 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haltbarkeit                      | Five (5) years from date of manufacture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antistatisch                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# BESD

Antistatische Reinraum-Überschuhe

## LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

**Europa, Naher Osten und Afrika**

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

**Asiatisch-Pazifischer Raum**

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

**Nordamerika**

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363 8340

**Lateinamerika und Karibik**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australien**

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

**Russland**

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

