

Bietet einen komfortablen, zuverlässigen Schutz

Die Untersuchungshandschuh-Reihe MICROFLEX® PN-290 Performance bietet medizinischem Personal, Laboranten oder allen anderen berufsbedingten Handschuhträgern, die eine außergewöhnliche Passform suchen, einen komfortablen und zuverlässigen Schutz. Das leichte Nitrilmaterial gewährleistet einen erhöhten Tragekomfort, eine hohe Tastsensibilität; die texturierten Fingerspitzen verbessern die Griffsicherheit. Umweltschonende Verpackung mit 200 Handschuhen pro Spender; zugelassen für die Verwendung in Verbindung mit Zytostatika.



Industrien

- Gesundheitswesen
- Notarzdienste
- Biowissenschaften
- Dental

Empfohlen für

- Standarduntersuchungen von Patienten
- Allgemeine Zahnheilkunde
- Notfalldienste
- Laboranalysen
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	UE: marquage CE en vertu du Règlement relatif aux Dispositifs Médicaux (RDM) (UE) 2017/745 (Classe I) et Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (risques Cat. III) par Centexbel (0493)
Verpackung Übersicht	200 Handschuhe pro Spender 10 Spender (2000 Handschuhe) pro Umkarton * 180 Handschuhe pro Spender (Größe XL) * 1800 Handschuhe pro Umkarton (Größe XL)
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	China
Produkt Segmentation	Standardwandstärke: Dünn
Antistatisch	Nicht getestet
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	- Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) - Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) <i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i>

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/Inch)	240 / 9,5	EN 455-2
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5	EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.08 / 3.2	EN 455-2
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.10 / 3.9	EN 455-2
VOR ALTERUNGNACH ALTERUNG		
Maximale Reißfestigkeit (MPa)		
Reißkraft (N)	≥ 6	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	PN-290-XS	PN-290-S	PN-290-M	PN-290-L	PN-290-XL

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01	Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445	Australien Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578
Asiatisch-Pazifischer Raum Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699	Lateinamerika und Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133	Russland Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

