

ACTIVARMR™

80-100

Designet til brug i en bred vifte af håndterings- og bæreeapplikationer

Tidligere kendt under navnet: Powerflex®80-100



Universalhandske



Svaer

Slidstærke multifunktionshandsker, der kombinerer mekanisk ydeevne med fremragende greb

- **Styrket greb:** ActivArm™ 80-100 arbejdshandsker har en krøllet finish, der giver et fremragende greb i vådt og tørt, hvilket gør dem til et sikkert og produktivitetsfremmende valg til byggeri, transport, forsendelse og lagerarbejde.
- **Forbedret holdbarhed:** Robusthed og holdbarhed sikres af disse industrihandskers robuste belægning af naturgummilatel.
- **Øget komfort:** ActivArm™ 80-100 multifunktionshandsker har en automatisk strikket foring, der giver en optimalt spændt indre overflade og sikrer en behagelig pasform og øget fingerfærdighed.
- **Ægte alsidighed:** De er gode arbejdshandsker, da de er designet til en bred vifte af håndterings- og bæreeopgaver.



Brancher

- Bilindustrien
- Maskineri og udstyr

Anvendelser

- Fastsætning af råblokke og cylindere
- Fastsætning og færdiggørelse af bærende dele
- På- og aflæsning af grovbearbejdede dele eller bokse
- Plukning af dele og tilbehør
- Slutmontage
- Pålæsning af råmateriale
- Aflæsning af bearbejdede dele

ACTIVARMR™

80-100

Designet til brug i en bred vifte af håndterings- og bæreeapplikationer

Tidligere kendt under navnet: Powerflex®80-100

Vigtige funktioner

- **Krøllet overfladebehandling:** Fremragende greb i både tørre og våde forhold
- **Slidstærk naturgummilatexdesign:** Til slidstærke handsker
- **Strikket liner og spændt inderside:** Fremragende pasform og fleksibilitet

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Naturgumme proteiner
- Zinc dibutyl dithiocarbamate
- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning

Opfylder REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2142B

EN 407



X2XXXX

Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
ActivArm™ 80-100	Efterbehandling: Halvdypet Coating Material: Naturgummilatex Foringsmateriale: Grey Manchetstil: Ribkant	10	6, 7, 8, 9, 10	235-280 mm / 9.25-11.02 inches	Blå	12 par/pose, 12 poser/karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

Ansell