

Tidligere kendt under navnet: PowerFlex® 80-813



Varme



Snit



Elektrisk



Middel

Komfortable flammebestandige handsker med avanceret lysbue- og skærebeskyttelse

- **Specialiseret beskyttelse:** ActivArm® 80-813 varmebestandige handsker er testet i henhold til CGSB 155.20-2000 FR-standarder og har et brancheførende Arc Flash Hazard/Risk Category 2-design, der beskytter mod elektriske lysbuefarer
- **Avanceret forsvar:** De har et Dupont™ Kevlar® kompositgarn og en tynd 13 g strikket foring, der giver skærefasthed på EN ISO C/ANSI A4-niveau og beskytter hænderne ved at muliggøre sikker håndtering af skarpe komponenter.
- **Øget fingerfærdighed:** ActivArm® 80-813 industrihandskers patenterede teknologi og ergonomiske design sikrer fremragende fleksibilitet og håndbeskyttelse
- **Forbedret greb:** Takket være den patenterede belægning af blødt skum giver handskerne et bedre greb, reducerer glidning og spændinger i hænderne og garanterer et sikkert greb i våde, olierede og tørre omgivelser.



Brancher

- Maskineri og udstyr
- Minedrift
- Olie og gas
- Bilindustrien
- Bilindustriens eftermarked
- Funktioner

Anvendelser

- Jobopgaver med mulighed for lysbueflash eller eksponering for flashflamme
- Paneler til elektrisk udstyr uden krafttilførsel
- Drift af elektrisk udstyr og switching_NFPA 70E_
- Vedligeholdelse af faciliteter og maskineri
- Håndtering af skarpe eller olierede genstande

Tidligere kendt under navnet: PowerFlex® 80-813

Vigtige funktioner

- **Flammebestandige materialer:** Op fylder CGSB 155.20-2000 FR-standarderne
- **Lysbue-resistent design:** ASTM F2675-13 Kategori 2-beskyttelse*.
- **Snitbestandigt Dupont™ Kevlar®-garn:** Avanceret beskyttelse mod snitsår
*Lysbuevurdering (ATPV) = 9,4 cal/cm2 Lysbuekategori niveau 2 i henhold til ASTM F2675-13

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Zinc Dibutyldithiocarbamate

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning



Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
ActivArm® 80-813	Efterbehandling: Halvdypet Coating Material: Neoprenskum Foringsmateriale: Glasfiber, Modakryl, DuPont™ Kevlar® Manchetstil: Ribkant	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260 mm; 8,86-10,24 tommer	Sort	• 12 par i en pose, 12 poser i en karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.