

ACTIVARMR™

97-013

Mellemstor handske med øget synlighed



Snit



Middel

Slidstærke arbejdshandsker med øget synlighed, designet til at beskytte arbejdere under dårlige lysforhold

- **Specialiseret beskyttelse:** ActivArmr® 97-013 industrihandsker har høj synlighed i håndfladen og på håndryggen med et retro-reflekterende logo for at sikre brugerens sikkerhed under mørke/svage lysforhold.
- **Optimeret komfort:** ActivArmr® 97-013 sikkerhedsarbejdshandsker med foring af glasfiber og polyester holder hænderne komfortable og svedfri hele dagen.
- **Avanceret ergonomi:** Disse håndbeskyttelseshandsker har en naturligt buet, afslappet pasform, der reducerer træthed i hænderne og øger fingerfærdigheden.
- **Forbedret modstandsdygtighed over for snit:** De er også designet med INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, som giver bedre beskyttelse mod snitsår.
- **Ekstra greb:** ActivArmr® 97-013 medium-duty handsker har fremragende greb i både våde og tørre arbejdsmiljøer.



Brancher

- Energi
- Minedrift

Anvendelser

- Signalering/positionering
- Betjening af tungt maskineri
- Pålæsning og befragtning
- Hydraulisk reparation
- Forsendelse og læsning af produkt
- Vedligeholdelse af køretøj
- Generelt pumpearbejde
- Forberedelse på lokalitet - opsætning og demontering af værktøjsstreng
- Opsætning af indsugningstryk og injektorhoved til rør
- Håndtering af værktøj
- Ventil - ledningsvedligeholdelse og -reparation
- Håndtering af metal med takket kant
- Vedligeholdelse af udstyr Stilladser Håndtering og isolering af rør Blikkenslagerarbejde og sandblæsning
- Arbejde med tungt maskineri

Vigtige funktioner

- **Ekstra synlig ryg og håndflade:** Beskytter hænderne i mørke omgivelser
- **13-gauge glasfiber og polyesterforing:** Svedsikker komfort hele dagen
- **Ergonomisk design:** Naturligt buet pasform, der mindsker træthed i hænderne

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning

Opfylder REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X32B

Teknologier



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
ActivArm™ 97-013	Efterbehandling: Halvdypet Coating Material: Vandbaseret polyurethan og nitril Foringsmateriale: Glasfiber, Polyester Manchetstil: Ribkant	13	7, 8, 9, 10, 11	230-270 mm/ 9,05-10,63 tommer	Orange	12 par/pose, 6 poser/karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.