

Tidligere kendt under navnet: MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline Hood - Model 521

Ultralet, luftforsynet åndedrætsværn, der sikrer beskyttelse mod kemikalier.

- **Avanceret forsvar:** AlphaTec® 5000 AVANT AIRline HOOD Ultrasonically Welded & Taped - Model 521 giver fremragende kemisk permeationsmodstand mod en bred vifte af uorganiske kemikalier.
- **Høj komfort:** Denne ultralette emhætte er udstyret med en påmonteret justerbar luftstrømsregulator, der giver 150 - 300 liter pr. minut ved et arbejdsstryk på 3,5 - 5,5 bar.
- **Forbedret udsyn:** For at forbedre den personlige beskyttelse har AlphaTec® 5000 AVANT AIRline HOOD Ultrasonically Welded & Taped - Model 521 et panoramisk visirdesign med 180 graders udsyn.
- **Øget synlighed:** På grund af sin meget synlige orange farve øger denne sikkerhedshætte også sikkerheden på arbejdspladsen.
- **Ekstra sikkerhed:** Derudover har den en indbygget AlphaTec™ Flow Control Valve og Low Flow Alarm-enhed, som har AlphaTec™ Low Flow Alarm-fløjten, der producerer > 90 dB (A) lydtryk og er i overensstemmelse med EN14594: 2005 paragraf 6.11.



Brancher

- Kemisk
- Pharma
- Minedrift
- Energi
- Fire and Rescue


Anvendelser

- Kontaminerende miljøer
- Håndtering af kemikalier
- Fyldning, sammensætning og ladning af råmaterialer
- Åbning og dræning af pumper, ventiler eller linjer
- På- og aflæsning af procesudstyr
- Samling af prøver af råmaterialer
- Blanding og palletering af koncentrationer
- Montage og demontering af store rør
- Uventede utætheder, spild eller andre frigørelser


VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Fremragende kemisk modstandsdygtighed:** Beskytter mod forskellige uorganiske kemikalier
- **Ultra-letvægt:** Øget komfort ved længere tids brug
- **Panoramisk visirdesign:** For uhindret 180-graders udsyn

Materiale diagram



Sømdesign



Performance Standards



EN 14594:2005 Class 4A

Produktoplysninger

Produktoplysninger	
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	Onesize
Farve	Orange
Emballageoversigt	Individuelt pakket
Produktmateriale	Flerlags uvævet barrierelaminatstof
Produktreference	5000 AVANT AIRline Hætte - Model 521
Standard oversigt	CE-KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 1073-1, EN 14126, EN 14594)
Sømtype	Svejsede og tapede
Holdbarhed	5 år
Stilnummer	O500521

Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter	
Designfunktioner	AlphaTec® 5000 AVANT lufttilført emhætte med bæltemonteret AlphaTec® flowkontrolventil og advarselsfløjte ved lavt flow. Flowhastigheden kan justeres fra 150 til 300 liter pr. minut ved et arbejdstryk på 3 til 5 bar. T000(O521)-versionen har et parallelt 1/4"-indvendigt gevind til tilføjelse af brugerens foretrukne luftledningsstik. TA00(A521)-versionen leveres med formonteret CEJN-342-stik. TB00(B521)-versionen leveres med et formonteret AQR06-stik. Flerlags semistift PET panoramavisir. Polyestertaljebælte og YKK-spænde.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbruger valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

