

Kemikaliehandsker med forbedret greb og lange sikkerhedsmanchetter, perfekte til indendørs brug



- **Forbedret greb:** Takket være ANSELL GRIP™-belægningen minimerer AlphaTec® 58-535W sikkerhedshandsker den kraft, der kræves for at håndtere olierede eller våde komponenter.
- **Høj komfort:** Den hvide nylon inderforing øger komforten og gør dem perfekte til indendørs brug.
- **Avanceret forsvar:** AlphaTec® 58-535W arbejdshandskers limede konstruktion med en belægningspolymer, der ikke trænger ind i foringen under fremstillingen, begrænser væske- og kemikalielækage
- **Forbedret holdbarhed:** Disse AlphaTec®-handsker opfylder ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 og EN ABRASION LEVEL 3 standarder.
- **Specialiseret beskyttelse:** Ud over kemisk resistens opfylder de EN 407 kontaktvarmeniveau 1, hvilket yderligere forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen.

Brancher

- Bilindustrien
- Bilindustriens eftermarked
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion
- Kemisk

Anvendelser

- Metalbearbejdning og montagearbejde
- Karosserilakering inklusive inspektion af overflade
- Påføring af tætningsmidler, opfriskning
- Udskiftning af værktøj og matricer
- Håndtering af applikations- og rengøringsværktøj
- Placering af råmaterialer på lager
- På- og aflæsning af lastbiler og køretøjer
- Fyldning, sammensætning og ladning af råmaterialer
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- På- og aflæsning af procesudstyr
- Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
- Overvågning af igangværende drift
- Håndtering af udgående varer: dåser, beholdere, løs vægt og kartoner
- Åbning af pumpeventiler til dræning af ovn eller linjer og krakkere BTX-proces

Vigtige funktioner

- **ANSELL GRIP™-belægning:** Fremragende greb på vådt og tørt underlag med minimal indsats
- **Hvid nylonforing:** Fremragende komfortniveau, ideel til indendørs brug
- **Limet konstruktion:** Forbedret fingerfærdighed med nul gennemtrængning af liner

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Teknologier



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Standarder for ydeevne

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN ISO 374-1:2016



AJKLOPT

EN388: 2016



3131A

EN 407



X1XXXX



EN ISO 374-5:2016



Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	MÅLER	STØRRE LSE	LÆNG DE	FARVE	PAKNING
AlphaTec® 58-535W	Liner Material: Nylon Coating Material: Nitril Featured Technology: ANSELL GRIP™	13	7, 8, 9, 10, 11	340 / 13.4	Grå	• 6 par/polybag; 12 polybags/karton • Vend pakkevariant, 1 par pr. pose, 72 poser pr. karton

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.