

## Slidstærke isolatorhandsker til renrum, der sikrer slidstærk kemisk resistens

Portstørrelse: 254mm/10"

Tykkelse: 0,6mm/24 mil

- **Specialiserede forsvar:** AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-303 er meget modstandsdygtig over for en lang række koncentrerede syrer og baser.
- **Høj komfort:** Disse CSM-handsker er lavet af blødt, fleksibelt materiale, som gør dem nemme at bruge.
- **Forlænget levetid for handsken:** AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-303 ældes ikke hurtigt, selv ved længere tids udsættelse for ilt, UV-stråler og ozon.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Da disse sikkerhedshandsker er hvide i farven, er forurening lettere at opdage.



### VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Slidstærk CSM-sammensætning:** Beskytter mod koncentrerede syrer/baser
- **Fleksibelt materiale:** For øget brugervenlighed og komfort
- **Holdbart design:** God modstandsdygtighed over for ilt, UV-stråler og ozon

### TEKNISK DATABLAD

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktreference                    | 85-303                                                                                                                     |
| Farve                               | Hvid                                                                                                                       |
| Form                                | Kan benyttes på begge hænder                                                                                               |
| Udvendig handskeoverflade           | Glat                                                                                                                       |
| Manchetstil                         | Rullet                                                                                                                     |
| Opbevaringsanvisninger              | Opbevares tørt og mørkt i en omgivende temperatur på 5 C til 22 C Opbevares i oprindelig emballage, når det ikke er i brug |
| TILGÆNGELIGE STØRRELSER             | 11, 9.5                                                                                                                    |
| Driftstemperaturområde              | From -20°C to 120°C                                                                                                        |
| Holdbarhed                          | 3 years                                                                                                                    |
| Standarder                          | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III, UKCA                 |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none"><li>Ingen</li></ul>                                                                      |

### FYSISKE EGENSKABER

|                  | Typiske værdier | Testmetode   |
|------------------|-----------------|--------------|
| Længde (mm)      | 800 / 32        | EN ISO 21420 |
| Åbningsstørrelse | 254mm/10"       |              |
|                  |                 |              |

### BESKYTTELSE MOD MEKANISKE RISICI, EN 388:2016+A1:2018

| Risiko                   | Ydeevne |
|--------------------------|---------|
| Slidstyrke               | Level 3 |
| Snitbestandighed         | Level 1 |
| Rivstyrke                | Level 0 |
| Punkteringsstyrke        | Level 1 |
| ISO 13997 Cut Resistance | Level A |

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

|        | PORT SIZE         | 10"/254mm | 10"/254mm |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
|        | STØRRELSE         | 9.5       | 11        |
| 85-303 | GENBESTILLINGSNR. | 85303095  | 85303110  |

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

#### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tlf. i USA: +1 800 800 0444  
Fax i USA: +1 800 800 0445  
Tlf. i Canada: +1-800-363-8340

#### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Storbritannien

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

### Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

CE 0493



3101A

AMP

VIRUS

UK  
CA

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.