

Tidligere kendt under navnet: TRELLCHEM® Trelltrain

Ikke-certificeret PVC-træningsdragt, der kombinerer styrke, holdbarhed og fleksibilitet.

- **Forbedret praktisk anvendelighed:** AlphaTec™ TRAINER kemikaliebeskyttelsesbeklædning er designet til at genskabe pasformen og følelsen af gastætte kemikaliebeskyttelsesdragter til frontlinjen. Det er ikke-certificerede produkter designet til realistisk træning, som beskytter operationsdragterne, indtil de virkelig er nødvendige
- **Forstærket forsvar:** AlphaTec™ TRAINER har samme design som de operationelle AlphaTec™ gastætte dragter og er lavet af stærkt og holdbart, men blødt stof og belagt med PVC på begge sider
- **Forbedret beskyttelse:** Derudover er denne beskyttelsesdragt forstærket med svejsede sømme samt en holdbar, vandtæt og PVC-belagt lynlås



Brancher

- Fødevareindustri
- Kemisk
- Brancher
- Brand og redningsarbejde


Anvendelser

- Kun til træningsformål


VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Ikke-certificeret produkt til realistisk træning:**
Praktisk beskyttelsesdragt
- **Stærkt, blødt og holdbart stof belagt med PVC:**
Komfort og sikkerhed
- **Svejsede sømme og PVC-belagt lynlås:** Slidstærk personlig beskyttelse

Materiale diagram



Sømdiaagram



Produktoplysninger

Produktoplysninger	
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Farve	Grøn
Emballageoversigt	Pakket individuelt
Produktmateriale	Stærkt og fleksibelt polyesterstof med PVC-belægning på begge sider.
Produkthereference	UNDERVISER
Standard oversigt	Ikke-certificeret produkt. Kun til træningsformål

Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter	
Designfunktioner	• Indkapslingsdesign type CV (med visir og pukkel, BA bæres inde i dragten);• Indkapslingsdesign type VPI (større visir, med pukkel, BA bæres inde i dragten);• Ikke-indkapslingsdesign type T (med ansigtstætning og uden pukkel, BA bæres uden på dragten)
Visir og ansigtstætning	• Indkapslingsdragter udstyret med et stift 2 mm slagfast PVC-visir;• Valgfrit 1 mm blødt PVC-visir;• Visiret fås i to valgfrie størrelser; CV eller den større VPI;• Ikke-indkapslingsdragter udstyret med en anatomisk designet ansigtstætning;
Handsker og tilbehør	AlphaTec® 08-354 Neopren (chloropren) gummihandsker i kombination med gummimanchetter. Der findes andre handskemuligheder. Handskerne er fastgjort med AlphaTec® Exhaust Bayonet-handskningssystemet, som tilbyder hurtig og enkel handskeudskiftning.
Fodtøj og fastgjorte støvler	Indsyet sok lavet af jakkesættets materiale. Alternative PVC-sikkerhedsstøvler. Støvlerne er fastgjort med en ergonomisk designet ringfastgørelse til nemt støvleskift.
Lynlås	Stærk og holdbar vandtæt PVC-belagt lynlås. Lynlåsen lukkes nedad og er beskyttet af en stænkafskærmning/flap.
Ventilation	• Et ventilationssystem er inkluderet som standard. Af hensyn til brugerens sikkerhed sørger den for et konstant overtryk inde i dragten;• AlphaTec®-reguleringsventilen har 3 ventilationshastigheder (2, 30 og 100 l/min) plus nul/slukket-position og fås også i en gennemløbsversion;(kun indkapslingsdragter) til brug med ekstern luftforsyning;• Indkapslingsdragter (type CV/VPI) har to AlphaTec®-udstødningsventiler bag på hæften;• Ikke-indkapslingsdragter (type T) har én AlphaTec®-udstødningsventil på brystet
Faciliteter og tilbehør, der kan tilkøbes	• AlphaTec® Udstødnings kombineret reguleringsventil og luftledningsgennemføring (kun indkapslingsdragter);• Afrivningslinse (kun indkapslingsdragter);• Anti-dug linse (kun indkapslingsdragter);• AlphaTec® Udstødnings håndfrit visirlyssystem (kun indkapslingsdragter);• Manometerholder (kun indkapslingsdragter);• Indvendige lommer og løkker til radio, PPT osv. (kun indkapslingsdragter);• Indvendig taljebælte og benforkorter til størrelsesjustering;• D-ring til opbevaring af små måleinstrumenter og værktøj;• Tilpasset markering, f.eks. cifre, bogstaver, logoer;• AlphaTec® #58-800 Overhandske for forbedret snit- og punkteringsmodstand;• AlphaTec® Opbevaringstaske;• Andet tilbehør er tilgængeligt efter anmodning
Følger med hver levering	• 1 par komfort-inderhandsker;• 2 stk. ekstra låsestifter til Bayonet-handskerne;• 1 stk. Molycote-smøring til O-ringene i Bayonet-handskerne;• 1 stk. fedtstift til smøring af lynlåsen;• 1 par komfort-silikone-overstrømper (kun til dragter med indsyede sokker);• 1 stk. bøjle

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrusers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

