



Snit

Slidbeskyttelse



Middel

Slidstærke EN ISO C/ANSI A4 skærebestandige handsker, der giver handskerne længere levetid

- **Avanceret forsvar:** HyFlex® 11-735's liner er beriget med Lycra®-indhold og har også den patenterede INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, der giver EN ISO C/ANSI A4 skærebeskyttelse
- **Overlegen holdbarhed:** Deres PU-belægning i håndfladen giver robuste PPE-handsker med langvarig modstandsdygtighed, der opnår EN-niveau 4 og ANSI-niveau 6 i slidstyrke.
- **Lettere komfort:** Disse HyFlex®-handskers 10G letvægtsflettede for sikrer en alsidig blanding af komfort, fleksibilitet og beskyttelse.
- **Forbedret greb:** Den samme polyuretanbelægning forbedrer disse HyFlex-handskers greb og ydeevne under tørre eller let olierede forhold.
- **Forenklet emballage:** Disse PU-belagte handsker fås også i salgsemballage, så de er nemme at få fat i, når der er brug for dem.



Brancher

- Bilindustrien
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion
- Kemisk
- Bilindustriens eftermarked

Anvendelser

- Metalbearbejdning og montagearbejde
- Montage og inspektion af komponenter
- Montage og demontering af udstyr
- Fastsætning af bærende dele
- Montering og nedtagning
- Fastgørelse af komponenter, dele
- På- og aflæsning af lastbiler og køretøjer
- Håndtering af indgående varer
- Vedligeholdelse
- Låsesmed
- Kompatibel med touchscreens til forbrugere og til industriel brug

Vigtige funktioner

- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology: Avanceret personlig beskyttelse
- PU-belægning i håndfladen: Fremragende greb og slidstyrke
- 10G letvægtsflettet for: Blød, fleksibel, Lycra®-imprægneret komfort

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Naturgummiproteiner (i elastisk ribkant)

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning



Teknologier

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
HyFlex® 11-735	Efterbehandling: Halvdypet Coating Material: Polyurethan Foringsmateriale: Glasfiber, HPPE, Nylon, Spandex Manchetstil: Ribkant	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm; 8,81-10,59 tommer	Sort	• 12 par i en pose, 12 poser i en karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.