

Kemikaliebestandige EMS-handsker i to lag, der giver brugeren avanceret barrierebeskyttelse

- **Forstærkede forsvarsværker:** MICROFLEX® LifeStar EC™ 93-868 kemikaliebestandige EMS-handskers to-lags, tofarvede design giver brugerne forstærket barrierebeskyttelse og kemikaliebestandighed
- **Specialiseret beskyttelse:** Nitrilhandskernes lagdelte design opfylder også EN 374 Type B-standarderne for beskyttelse mod kemikaliesprøjt.
- **Vedvarende greb:** Teksturerede fingerspidser og en non-stick/ikke-skummende sammensætning hjælper medicinske brugere og sundhedspersonale med at bevare et stærkt greb under tørre og våde forhold.
- **Udvidet beskyttelse:** Disse medicinske handsker har en udvidet manchete over håndleddet og underarmen, som beskytter arbejderne på jobbet.
- **Lav AQL:** Disse medicinske undersøgelseshandskers lave AQL på 0,65 styrker deres barriereintegritet



Brancher

- Kemisk
- Pharma
- Fødevarerindustri
- Sundhed

Anbefales til

- Administration af lægemidler
- Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
- Stikprøveudtagning og behandling
- Overførsel af væsker og faste stoffer

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Emballageoversigt	100 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1000 handsker pr. kasse XXXL: 90 handsker pr. dispenser
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Høj risiko
Antistatisk	Ja EN1149
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i>


FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	≥ 280 / 11.0		ASTM D3767,EN 420
Uden huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.15 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
Fingertykkelse (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767,EN 420
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Maksimal trækstyrke (MPa)	27	22	ASTM D412 & D573
Trækning ved brud (%)	650	550	ASTM D412
Brudkraft (N)	14	11	EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Produktkode	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110	93868120

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Rusland
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

