

## Ikke-sterile acceleratorfri renrumshandsker, fremstillet af blødt, men holdbart nitril

- **Sikret renlighed:** Nitrilite™ 93-401 beskyttelseshandsker er specielt designet til brug i klasse 10 (ISO 4) renrumsmiljøer.
- **Forbedret produktbeskyttelse:** Disse renrumshandsker er fremstillet af en blød, men holdbar nitrilblanding og har også et lavt indhold af ioner og partikler, hvilket giver en sikker produktbeskyttelse.
- **Reduceret risiko for allergi:** Desuden er disse nitrilhandsker fri for latexproteiner og kemiske accelerators, hvilket eliminerer risikoen for allergiske reaktioner af type I og type IV.



### VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Klasse 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet:** Sikret renhed
- **Lavt ionindhold og partikelniveau:** Fremragende produktbeskyttelse
- **Latexfri, uden accelerator:** Risiko for type I- og type IV-allergi elimineret

#### Brancher

- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion
- Elektronikfremstilling

#### Anbefales til

- Rengøring og klargøring af renrum
- Rengøring efter spild eller lækage
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Vejning og dispensering af faste og flydende råmaterialer
- Påfyldning af centrifuger og kromatografisøjler
- Blanding, sammensatte faste stoffer og væsker
- Montering af dele

### TEKNISK DATABLAD

|                                     | Produktoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                           | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farve                               | Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Form                                | Kan benyttes på begge hænder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manchet                             | Rullet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktion/QMS-auditstandarder      | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lovgivning                          | Kategori III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emballage                           | 50 gloves per inner bag ; 2 inner bags per master polybag ; 10 master polybags per (1000 gloves) per liner bag                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opbevaring                          | Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt og i originalemballagen. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis produkterne opbevares korrekt, som angivet, vil de ikke miste deres ydeevne eller ændre egenskaber væsentligt. Hvis produkterne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet. |
| Tilgængelige størrelser             | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pudderindhold                       | Upudret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Udvendig handskeoverflade           | Strukturerede fingerspidser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Internal Glove Surface              | Upudret, klorerede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Renrumsklasse                       | Klasse 10/ISO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Holdbarhed                          | 5 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Testet til brug med cytostatika     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proteinniveau                       | Ikke relevant indeholder ingen naturgummilatex                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Nitrilite®

## 93-401

Ikke-steril engangshandske af nitril til renrum

| Fysiske egenskaber                                                  |             | Testmetode              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Længde (mm)                                                         | 300 / 11.8  | EN ISO 21420 ASTM D3767 |
| Ingen huller                                                        | 1.5 AQL     | EN 374-2                |
| Typisk partikelantal $\geq 0,5\mu\text{m}$ (antal/cm <sup>2</sup> ) | < 400       | IENT-RP-CC005.4         |
| Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)                         | 0.11 / 4.33 | EN ISO 21420/ASTM D3767 |
| Mål enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil)                            | 0.16 / 6.29 | EN ISO 21420/ASTM D3767 |
| Mål enkeltlagstykkelse af manchete (mm/mil)                         | 0.08 / 3.15 | EN ISO 21420/ASTM D3767 |

## IONINDHOLD

| Koncentration i $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Standard      | Koncentration i $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Standard |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| Calcium                                   | 0,175         | Kalium                                    | 0.006    |
| Chlorid                                   | Ikke relevant | Natrium                                   | 0.012    |
| Lithium                                   | 0.0001        | Sulfat                                    | 0.004    |
| Magnesium                                 | 0.001         | Zink                                      | 0.017    |
| Nitrat                                    | 0.048         |                                           |          |

## STANDARDS FOR YDEEVNE OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitrilex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

